

Gepresste Asphäre aus Acryl, 25,4 mm D., f/0,5, VIS-beschichtet



Molded Acrylic Aspheric Lenses



Produkt #33-261 **5 In Stock**

- 1 + €80.⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-10	€80,00 stückpreis
Stk. 11-49	€66,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Aspheric Lens **Typ:**

Physikalische und mechanische Eigenschaften

25.40 ±0.1 **Durchmesser (mm):**

23.9	Freie Apertur CA (mm):
4.00 ±0.1	Randdicke ET (mm):
13.67	Mittendicke CT (mm):
Protective as needed	Fase:
74.68	Radius R (mm):

Optische Eigenschaften

12.70 @ 632.8nm	Effektive Brennweite EFL (mm):
1.00	Numerische Apertur NA:
8.00	Hintere Brennweite BFL (mm):
PMMA	Substrat: <input type="checkbox"/>
±1	Toleranz Brennweite (%):
632.8	Designwellenlänge Asphäre (nm):
BBAR (450-650nm)	Beschichtung:
R _{avg} <0.5% @ 450 - 650nm	Beschichtungsspezifikation:
0.5	Blende:
61.4	Abbe-Zahl (v_d):
1.49	Brechungsindex (n_d):
450 - 650	Wellenlängenbereich (nm):
Infinite	Konjugierter Abstand:
632.8	Designwellenlänge Brennweite (nm):

Materialeigenschaften

Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C):
70

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
80.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)

Reach 242:
[Konform](#)

Produktdetails

- Linsendaten verfügbar
- Verringerte sphärische Aberration
- Breitbandige AR-Beschichtung erhältlich

Unsere gepressten Asphären aus Acrylglas sind eine günstige Lösung für viele Anwendungen. Die Linsen können aufgrund der Linsendaten einfach in Laboraufbauten oder OEM-Anwendungen integriert werden. Sie sind sowohl unbeschichtet als auch mit breitbandiger AR-Beschichtung verfügbar. Standarddurchmesser von 0,5" und 1" ermöglichen eine einfache Halterung über unsere [Linsenhalter](#).

Kompatible Halterungen