

TECHSPEC[®]

25,4 mm Durchm. x 20,0 mm BW, 8-12µm AR-Beschichtung, asphärische Zinkselenid-Linse

Mehr Produkte von [Coherent®](#)



TECHSPEC Zinc Selenide (ZnSe) Aspheric Lenses

Produkt **#39-515** **8 In Stock**

[Andere Beschichtungen](#)

-

1

+

€1.290⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-10	€1.290,00 stückpreis
Stk. 11-25	€1.160,00 stückpreis
Stk. 26-49	€1.095,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Aspheric Lens

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

25.40 +0.00/-0.10	Durchmesser (mm):
≤3	Zentrierung (Bogenminuten):
≤12.7	Zentrierung, ETD (µm):
22.86	Freie Apertur CA (mm):
2.23	Randdicke ET (mm):
5.00 ±0.10	Mittendicke CT (mm):
Protective as needed	Fase:
Plano	Form der hinteren Fläche:
<50 RMS	Oberflächenrauheit (Angström):

Optische Eigenschaften	
20.00	Effektive Brennweite EFL (mm):
0.64	Numerische Apertur NA:
17.92	Hintere Brennweite BFL (mm):
Coherent® Infrared ZnSe	Substrat: □
λ/2	Asphärischer Formfehler, RMS bei 632,8 nm:
BBAR (8000-12000nm)	Beschichtung:
R _{avg} <0.5% @ 8 - 12µm	Beschichtungsspezifikation:
40-20	Oberflächenqualität:
0.78	Blende:
8000 - 12000	Wellenlängenbereich (nm):
Infinite	Konjugierter Abstand:
λ/10	Power (P-V) @ 632,8 nm:

Elektronische Spezifikationen	
λ/10	Power (P-V) @ 10,6 µm:

Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Konform	Reach 224:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:


Produktdetails

- Entwickelt von Edmund Optics®, hergestellt von Coherent®
 - Hochwertiges ZnSe-Material
 - Unbeschichtet oder mit breitbandiger Antireflexbeschichtung für 8-12 µm verfügbar
- TECHSPEC® Asphären aus Zinkselenid (ZnSe) sind auf eine beugungsbegrenzte Fokussierleistung für CO₂-Laser mit 10,6 µm ausgelegt. Die Linsen werden aus ZnSe-Material für den Infrarotbereich von Coherent® hergestellt und weisen eine Volumenabsorption kleiner 0,0005 cm⁻¹ bei 10,6 µm auf. Die Linsen sind unbeschichtet oder mit einer breitbandigen Antireflexbeschichtung mit einer außergewöhnlichen Transmission von 8 bis 12 µm verfügbar. Durch die präzise Ausführung sind die Linsen ideal für die Integration in Lasersysteme, Wärmebildoptikgruppen und FTIR-Geräte geeignet. TECHSPEC® Asphären aus Zinkselenid weisen einen Passfehler <λ/20 bei 10,6 µm, eine Oberflächenqualität von 40-20 und eine Oberflächenrauheit <50 Å auf.

Hinweis: IL-VI Incorporated ist ab sofort Coherent Corp.

Bei der Handhabung von Zinkselenid sollte besonders vorsichtig vorgegangen werden, da es sich um ein giftiges Material handelt. Tragen Sie stets Plastikhandschuhe, um eine Kontamination zu vermeiden.

Technische Informationen



Spezielle Handhabung

Diese Optiken erfordern eine spezielle Behandlung, um Schäden zu vermeiden und eine lange Lebensdauer zu garantieren. Eine korrekte Handhabung, Reinigung und Lagerung sind für die optische Qualität extrem wichtig. In unserem [Wissens-Zentrum](#) finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Optikreinigung und Erklärungen zu bewährten Verfahren. Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen, senden Sie uns gerne jederzeit eine [E-Mail](#) oder [chatten Sie](#) mit unserem technischen Support.



Werkzeuge zur Handhabung von Komponenten

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
- Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
- Enge Toleranzen und komplexe Formen
- Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie

Erfahren Sie mehr über unsere [kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten](#) oder senden Sie [hier](#) eine Anfrage.

Kompatible Halterungen