

TECHSPEC® 25,4 mm, kompakte Fassung, L-Typ mit Drehung



25.4mm L-Slot and Rotation Direct Mount, #36-411

Produkt **#36-411** 6 In Stock

-

1

+

€102⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€102,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Adjustable - Rotary	Typ:
Circular	Optiktyp:
L-Slot	Hinweis:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
Freie Apertur CA (mm):	

22.0	
Black Anodized Aluminum	Aufbau:

	Höhe Mittelachse (mm):
25.4	

Gewinde & Montage

	Größe der kompatiblen Optiken (mm):
25.0 - 25.4	
	Dicke kompatible Optiken (mm):
1.0 - 17.5	

	Tubusgewinde:
ID1 (1.035" x40 TPI)	

Konformität mit Standards


	RoHS 2015:
Konform	
	Reach 224:
Konform	

	Konformitätszertifikat:
Anzeigen	


Produktdetails

- Direkte Montage auf der Montageplatte
 - Höhe der Mittenachse 25,4 mm
 - Kompakte Größe
- Die kompakten TECHSPEC® Fassungen ermöglichen eine direkte Montage auf einem Optiktisch oder einer Montageplatte. Die Fassungen besitzen eine Mittenachse von 25,4 mm, sodass eine problemlose Integration im Labor und bei OEM-Anwendungen möglich ist. Für Optiken mit Durchmessern von 25,4 mm und 12,7 mm sowie Strahlteilerwürfel mit einer Kantenlänge von 25 mm erhältlich. Durch unsere kompakten TECHSPEC® Fassungen entfallen die üblichen Stangen und Stangenhalterungen mit verschiedenen Toleranzen; die Abweichung vom rechten Winkel zwischen Linse und Sockel beträgt max. 4 Bogenminuten. Die Fassungen eignen sich ideal für kinematische TECHSPEC® Halterungen. Die Mittenhöhe von 25,4 mm und die Aluminiumkonstruktion ermöglichen die Montage und Integration auch für anspruchsvollste Anwendungen.


Technische Informationen




Side Flange Type (#36-414 & #36-418)



Cube Beamsplitter Type (#36-415)



L-Slot Type (#36-411 & #36-417) Optic Rotation



L-Slot Type (#36-410 & #36-416)

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
- Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
- Enge Toleranzen und komplexe Formen
- Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie

Erfahren Sie mehr über unsere [kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten](#) oder senden Sie [hier](#) eine Anfrage.
