

TECHSPEC<sup>®</sup> Korrekturplatte für sphärische Aberration, 25 mm D +0,25λ Aberration



Spherical Aberration Compensation Plates

Produkt #66-755 **5 In Stock**

-

1

+

€622<sup>00</sup>

+ WARENKORB

| Mengenrabatte |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Stk. 1+       | €622,00 stückpreis              |
| Need More?    | <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Specialty Window

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

21.25

Freie Apertur CA (mm):

25.00 +0.00/-0.25

Durchmesser (mm):

Dicke (mm):

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| 4.00 ±0.20           | Parallelität (Bogenminuten): |
| <1                   |                              |
| +0.00/-0.25          | Toleranz Größe (mm):         |
| Protective as needed | Fase:                        |
| >85                  | Freie Apertur (%):           |
| Fine Ground          | Kanten:                      |
| 0.21                 | Poisson-Zahl:                |
| 82                   | Elastizitätsmodul (GPa):     |
| 610.00               | Knoop-Härte (kg/mm²):        |

Optische Eigenschaften

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Uncoated             | Beschichtung:                      |
| N-BK7                | Substrat: <input type="checkbox"/> |
| 1.516                | Brechungsindex (n <sub>d</sub> ):  |
| 60-40                | Oberflächenqualität:               |
| 64.17                | Abbe-Zahl (v <sub>d</sub> ):       |
| +0.25λ ±N/16 @ 587nm | Aberration:                        |
| 350 - 2200           | Wellenlängenbereich (nm):          |

Materialeigenschaften

|                                                                                                             |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2.51                                                                                                        | Dichte (g/cm³): |
| Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10 <sup>-6</sup> /°C):<br>7.1 (-30 to +70°C)<br>8.3 (+20 to +300°C) |                 |


Konformität mit Standards

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| Anzeigen | Konformitätszertifikat: |
|----------|-------------------------|

## Produktdetails

- Präzises N-BK7 Substrat
  - Optimiert für den Einsatz bei kollimiertem Strahl und kleinem Bildfeld
  - Genauigkeit der transmittierten Wellenfront N/16
- Bei vielen optischen Systemen tritt sphärische Aberration auf und verringert die Abbildungsqualität. Unsere TECHSPEC® Korrekturplatten für sphärische Aberration wurden entwickelt, um bekannte Anteile sphärischer Aberrationen bei den spezifizierten Wellenlängen zu kompensieren. Die Korrekturplatten sollten in einem kollimierten Strahl eingesetzt und nahe einer Pupille platziert werden. Sie funktionieren besonders gut in Systemen mit kleinen Bildfeldern.
- Die Platten können auch kombiniert werden, um den gewünschten Aberrationswert zu erreichen. Platten mit negativem Vorzeichen erzeugen eine Überkorrektur der sphärischen Aberration. Platten mit positivem Vorzeichen erzeugen eine Unterkorrektur der sphärischen Aberration.
- Bitte beachten Sie:** Der Pfeil auf den Korrekturplatten für sphärische Aberration zeigt die Richtung des Lichtlaufs an.

## Technische Informationen



## Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
- Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
- Enge Toleranzen und komplexe Formen
- Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie

Erfahren Sie mehr über unsere [kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten](#) oder senden Sie [hier](#) eine Anfrage.

## Kompatible Halterungen