

TECHSPEC® Asphäre aus Saphir, 25 mm Durchm. x 100 mm BW, unbeschichtet



Sapphire Aspheric Lenses

Produkt **#26-061** **5 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €2.290⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-5	€2.290,00 stückpreis
Stk. 6-10	€1.950,00 stückpreis
Stk. 11+	€1.830,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
25.00 +0/-0.1

Zentrierung (Bogenminuten):
3

Freie Apertur CA (mm):
22.5

3.10 ±0.10	Mittendicke CT (mm):
0.5 x45°	Fase:
40	Oberflächenrauheit (Angström):
0.27	Poisson-Zahl:
435	Elastizitätsmodul (GPa):

Optische Eigenschaften

100.00	Effektive Brennweite EFL (mm):
0.13	Numerische Apertur NA:
98.23	Hintere Brennweite BFL (mm):
Sapphire (Al ₂ O ₃)	Substrat: <input type="checkbox"/>
Uncoated	Beschichtung:
40-20	Oberflächenqualität:
4	Blende:
1064	Designwellenlänge DWL (nm):
1.77	Brechungsindex (n _d):
0.5λ	Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:
22.5	Beschichtungsapertur (mm):
1λ	Power (P-V) @ 632,8 nm:

Materialeigenschaften

8.8	Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10 ⁻⁶ /°C):
3.97	Dichte (g/cm ³):

Konformität mit Standards

Anzeigen	Konformitätszertifikat:
--------------------------	-------------------------

Produktdetails

- Haltbare Saphirsubstrate ideal für Materialbearbeitung und Fertigung
- Unbeschichtet oder mit Laser-V-Beschichtung für 1064 nm
- Beugungsbegrenzte Leistung bei 1064 nm

Asphären aus Saphir wurden für eine präzise Abbildungsleistung in Anwendung mit hoher Leistung entwickelt. Die Linsen aus besonders haltbarem Saphirsubstrat verringern die Auswirkungen von Verunreinigungen auf die Laserleistung und haben eine bessere Wärmeleitfähigkeit, geringere thermisch verursachte Fokusverschiebung und eine schnellere Anstiegszeit der induzierten Fokusverschiebung als Quarzglas. Die asphärische Oberfläche wurde speziell für die Materialbearbeitung und modernste Fertigung entwickelt und bietet eine beugungsbegrenzte Leistung bei 1064 nm. Die Asphären aus Saphir sind unbeschichtet, mit einer standardmäßigen Laser-V-Beschichtung oder [auf Anfrage](#) auch mit kundenspezifischer Beschichtung verfügbar.

Bitte beachten Sie: Vorsicht beim Einsatz von Saphirasphären mit UltrakurzpulsLasern, Saphir kann nichtlineare Effekte verursachen.