


TECHSPEC®

Siliziumasphäre, 25 mm Durchm. x 12,5 mm BW, Ar-beschichtet für 3-5 µm



Produkt **#89-362** **3 In Stock**

☐ [Andere Beschichtungen](#)

-

1

+

€890^{,00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-5	€890,00 stückpreis
Stk. 6+	€710,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Aspheric Lens	Typ:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
25.00 +0.00/-0.10	Durchmesser (mm):
≤10	Zentrierung (Bogenminuten):

<21.8	Zentrierung, ETD (µm):
22.5	Freie Apertur CA (mm):
2.37	Randdicke ET (mm):
4.75 ±0.10	Mittendicke CT (mm):
Protective as needed	Fase:
Diamond Turned	Kanten:

Concave	Form der hinteren Fläche:
---------	---------------------------

Optische Eigenschaften

12.50 @4000nm	Effektive Brennweite EFL (mm):
1.00	Numerische Apertur NA:

10.70	Hintere Brennweite BFL (mm):
Silicon (Si)	Substrat: □

4000	Designwellenlänge Asphäre (nm):
λ/6	Asphärischer Formfehler, RMS bei 632,8 nm:

BBAR (3000-5000nm)	Beschichtung:
R _{avg} <3% @ 3 - 5µm	Beschichtungsspezifikation:

<0.3	Oberflächengenauigkeit, P-V (µm):
60-40	Oberflächenqualität:

0.5	Blende:
87.361	Radius R ₂ (mm):

3000 - 5000	Wellenlängenbereich (nm):
Infinite	Konjugierter Abstand:

Konformität mit Standards

Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Konform	REACH 241:
---------	------------

Produktdetails

- Beugungsbegrenzte Eigenschaften
- Geringe Dichte und Streuung
- Ideal für IR-Anwendungen mit kritischen Gewichtsvorgaben
- Verfügbar mit AR-Beschichtung für 1650-3000 nm oder mittleres IR (3000-5000 nm)

TECHSPEC® Asphären aus Silizium sind leichte, hochleistungsfähige Lösungen für MMR-Anwendungen und eignen sich ideal als Alternative für kostspielige ZnSe-Linsen und zerbrechliche Germanium-Linsen. Die Asphären sind mit effizienten, breitbandigen AR-Beschichtungen verfügbar für BBAR (1650-3000 nm) oder MMR (3000-5000 nm). TECHSPEC® Asphären aus Silizium sind dank ihrer mechanischen und thermischen Eigenschaften auch unter extremen Umweltbedingungen mit Temperatur- und Druckschwankungen beständig. Da Silizium ein Material mit niedriger Dichte ist, eignen sich diese Linsen auch ideal für Systeme, bei denen es auf geringes Gewicht ankommt, beispielsweise in vielen Anwendungen der Verteidigungstechnik.

Kompatible Halterungen