

TECHSPEC[®]Hybridaspähre, 25 mm Durchmesser x 20 mm BW, unbeschichtet



TECHSPEC[®] Plastic Hybrid Aspheric Lenses

Produkt #65-991 AUSVERKAUF 20+ In Stock

[Andere Beschichtungen](#)

-

1

+

€65⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€65,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Aspheric Lens	Typ:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
25.00 +0.00/-0.10	Durchmesser (mm):
23.00	Freie Apertur CA (mm):

3.4	Randdicke ET (mm):
10.00 ±0.10	Mittendicke CT (mm):
Protective as needed	Fase:
Convex	Form der hinteren Fläche:

Optische Eigenschaften

20.00 @ 587.6nm	Effektive Brennweite EFL (mm):
0.63	Numerische Apertur NA:
13.89	Hintere Brennweite BFL (mm):
Zeonex E48R	Substrat: 
587.6	Designwellenlänge Asphäre (nm):
Uncoated	Beschichtung:
60-40	Oberflächenqualität:
0.8	Blende:
120	Radius R ₂ (mm):
475 - 675	Wellenlängenbereich (nm):
Infinite	Konjugierter Abstand:

Umwelt & Haltbarkeit

-30 to +70	Betriebstemperatur (°C):
------------	--------------------------

Konformität mit Standards

Konform	Reach 191:
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails


- Farbkorrigierte Kunststoffasphären
- Beugende Oberfläche minimiert chromatische Aberration
- Kostengünstig, gepresst


Unsere TECHSPEC® Kunststoffhybridaspähren sind gepresste asphärische Linsen mit beugungsbegrenztem Design, die chromatische Aberrationen bei breitbandigen Lichtquellen eliminieren. Diese Hybridaspähren eignen sich ideal für die Bildverarbeitung oder Anwendungen in der Augenheilkunde sowie für Anwendungen mit durchstimmbaren Lasern oder Breitband- bzw. Multispektrallichtquellen. Die **asphärische Linse eliminiert sphärische Aberrationen**, die diffraktive Oberfläche korrigiert durch die negative optische Dispersion die chromatische Aberration.

Diese Aspähren wurden mit dem Prism Award 2011 für Optik und optische Komponenten ausgezeichnet.

TECHSPEC® Kunststoffhybridaspähren liefern ähnliche Ergebnisse wie unsere **TECHSPEC® asphärischen Achromate**, bieten aber einige Vorteile. Hybridaspähren bestehen vollständig aus Plastik und sind dank des monolithischen Aufbaus deutlich leichter als vergleichbare asphärische Achromate. Diese optischen Linsen sind auch mit höheren numerischen Aperturen erhältlich. Einschränkungen bestehen bei Kunststoffhybridaspähren jedoch durch die inhärente Diffraktionseffizienz der asphärischen Grenzfläche, die zu einer geringeren Gesamttransmission als bei vergleichbaren asphärischen Achromaten führt.

Technische Informationen





Kompatible Halterungen
