

TECHSPEC® CaF₂-Asphäre, 25 mm Durchm. x 25 mm BW, unbeschichtet, 4 µm DWL



TECHSPEC® Calcium Fluoride (CaF₂) Aspheric Lenses

Produkt #13-466 **4 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €575⁰⁰

+ WARENKORB

| Mengenrabatte | |
|---------------|---------------------------------|
| Stk. 1-5 | €575,00 stückpreis |
| Stk. 6-25 | €515,00 stückpreis |
| Stk. 26-49 | €457,00 stückpreis |
| Need More? | Angebotsanfrage |

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Aspheric Lens

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

25.00 +0.00/-0.10

Durchmesser (mm):

Zentrierung (Bogenminuten):

<1

22.50 Freie Apertur CA (mm):

2.59 Randdicke ET (mm):

11.00 ±0.10 Mittendicke CT (mm):

Diamond Turned Kanten:

Optische Eigenschaften

25.00 @4000nm Effektive Brennweite EFL (mm):

0.50 Numerische Apertur NA:

18.37 Hintere Brennweite BFL (mm):

Calcium Fluoride (CaF₂) Vacuum UV Grade Substrat: □

4000 Designwellenlänge Asphäre (nm):

M6 Asphärischer Formfehler, RMS bei 632,8 nm:

Uncoated Beschichtung:

60-40 Oberflächenqualität:

1.00 Blende:

94.99 Abbe-Zahl (v_d):

4000 Designwellenlänge DWL (nm):

200 - 7000 Wellenlängenbereich (nm):

Konformität mit Standards

Anzeigen Konformitätszertifikat:

Gewünschte Spezifikationen nicht dabei?

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
- Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
- Enge Toleranzen und komplexe Formen
- Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie

Erfahren Sie mehr über unsere [kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten](#) oder senden Sie [hier](#) eine Anfrage.


Produktdetails

- Versionen für 266 nm oder 4 µm
- Hohe Transmission zwischen 200 nm und 7 µm
- Diamantgedreht für hohe Oberflächengenauigkeit
- CaF₂-Substrat mit Vakuum-UV-Güte

TECHSPEC® Asphären aus Kalziumfluorid (CaF₂) bieten eine hohe Transmission vom Ultraviolett (UV) bis zum Infrarot (IR) und decken einen Wellenlängenbereich von 200 nm bis 7 µm ab. Der geringe Brechungsindex von Kalziumfluorid ermöglicht einen Einsatz dieser diamantgedrehten Asphären ohne Antireflexionsbeschichtung mit nur minimalem Verlust durch Fresnel-Reflexion. Kalziumfluorid bietet außerdem geringe Löslichkeit und hohe Härte verglichen mit anderen Fluorid-Substraten und ermöglicht so die Verwendung dieser Asphären in rauen Umgebungen. TECHSPEC® Asphären aus Kalziumfluorid (CaF₂) sind in zwei Versionen verfügbar; eine für Nd:YAG-Laser, Excimer-Laser und andere UV-Anwendungen mit einer Designwellenlänge von 266 nm und eine für Spektroskopie, thermische Bildgebung im mittleren IR-Bereich (MMIR) und andere IR-Anwendungen mit einer Designwellenlänge von 4 µm.

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie Asphären aus Kalziumfluorid mit kundenspezifischen Designs oder Beschichtungen benötigen.

Technische Informationen



Kompatible Halterungen
