

TECHSPEC[®]Asphäre aus Saphir, 25 mm Durchm. x 75 mm BW, unbeschichtet



Sapphire Aspheric Lenses

Produkt **#26-055** 4 In Stock

-

1

+

€2.290⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-5	€2.290,00 stückpreis
Stk. 6-10	€1.950,00 stückpreis
Stk. 11+	€1.830,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Physikalische und mechanische Eigenschaften

25.00 +0/-0.1

Durchmesser (mm):

3

Zentrierung (Bogenminuten):

22.5

Freie Apertur CA (mm):

3.40 ±0.10	Mittendicke CT (mm):
0.5 x45°	Fase:
40	Oberflächenrauheit (Angström):
0.27	Poisson-Zahl:
435	Elastizitätsmodul (GPa):

Optische Eigenschaften

75.00	Effektive Brennweite EFL (mm):
0.17	Numerische Apertur NA:
73.06	Hintere Brennweite BFL (mm):
Sapphire (Al ₂ O ₃)	Substrat:
Uncoated	Beschichtung:
40-20	Oberflächenqualität:
3	Blende:
0.5λ	Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:
22.5	Beschichtungsapertur (mm):
1λ	Power (P-V) @ 632,8 nm:

Materialeigenschaften

3.97	Dichte (g/cm ³):
------	------------------------------

Konformität mit Standards

Anzeigen	Konformitätszertifikat:
--------------------------	-------------------------

Produktdetails

- Haltbare Saphirsubstrate ideal für Materialbearbeitung und Fertigung
- Unbeschichtet oder mit Laser-V-Beschichtung für 1064 nm
- Beugungsbegrenzte Leistung bei 1064 nm

Asphären aus Saphir wurden für eine präzise Abbildungsleistung in Anwendung mit hoher Leistung entwickelt. Die Linsen aus besonders haltbarem Saphirsubstrat verringern die Auswirkungen von Verunreinigungen auf die Laserleistung und haben eine bessere Wärmeleitfähigkeit, geringere thermisch verursachte Fokusverschiebung und eine schnellere Anstiegszeit der induzierten Fokusverschiebung als Quarzglas. Die asphärische Oberfläche wurde speziell für die Materialbearbeitung und modernste Fertigung entwickelt und bietet eine beugungsbegrenzte Leistung bei 1064 nm. Die Asphären aus Saphir sind unbeschichtet, mit einer standardmäßigen Laser-V-Beschichtung oder [auf Anfrage](#) auch mit kundenspezifischer Beschichtung verfügbar.

Bitte beachten Sie: Vorsicht beim Einsatz von Saphirasphären mit Ultrakurzpulslasern, Saphir kann nichtlineare Effekte verursachen.