


TECHSPEC® Multispektrales Zinksulfidfenster (ZnS), 25 mm Durchmesser, 3-12 µm AR



TECHSPEC® Zinc Sulfide Multispectral Windows

Produkt #64-145 [KONTAKT](#)

⊖ 1 ⊕ €466.⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-10	€466,00 stückpreis
Stk. 11-25	€420,00 stückpreis
Stk. 26-49	€397,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Protective Window **Typ:**

Crystal **Fenstertyp:**

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (mm):

22.50	
25.00 +0.0/-0.1	Durchmesser (mm):
3.00 ±0.1	Dicke (mm):
<1	Parallelität (Bogenminuten):
+0.0/-0.1	Toleranz Größe (mm):
Protective as needed	Fase:
90.00	Freie Apertur (%):
Fine Ground	Kanten:
0.27	Poisson-Zahl:
74.5	Elastizitätsmodul (GPa):
210.00	Knoop-Härte (kg/mm²):

Optische Eigenschaften

BBAR (3000-12000nm)	Beschichtung:
Zinc Sulfide Multispectral	Substrat: <input type="checkbox"/>
2.371	Brechungsindex (n_d):
60-40	Oberflächenqualität:
R _{avg} <5.0% @ 3 - 12µm	Beschichtungsspezifikation:
3000 - 12000	Wellenlängenbereich (nm):
M10 @ 10.6µm	Oberflächenebenheit (P-V):

Materialeigenschaften

4.08	Dichte (g/cm³):
6.8	Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C):

Konformität mit Standards

Konform	RoHS 2015:
Konform	Reach 224:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Gewünschte Spezifikationen nicht dabei?

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungs-komponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
 - Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
 - Enge Toleranzen und komplexe Formen
 - Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie
- Erfahren Sie mehr über unsere [kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten](#) oder senden Sie [hier](#) eine Anfrage.


Produktdetails

- Multispektrale Zinksulfidsubstrate (ZnS)
- Niedrige Absorption und geringe Streuung von 0,4 - 12 µm
- Lieferbar ohne Beschichtung oder mit einer AR-Beschichtung für 3 - 12 µm

TECHSPEC® Multispektrale Zinksulfidfenster (ZnS) werden aus wasserfreiem, multispektralem Zinksulfid (ZnS) gefertigt, das eine geringe Absorption und Streuung in einem breiten Spektralbereich von 0,4 - 12 µm besitzt. Wie bei unseren TECHSPEC® Zinkselenidfenstern (ZnS) wird das multispektrale Zinksulfid (ZnS) ebenfalls chemisch aufgedampft und häufig bei der Wärmebildgebung eingesetzt. Aufgrund der exzellenten Transmission im sichtbaren und infraroten Spektrum empfiehlt es sich für Systeme mit Sensoren sowohl im sichtbaren Bereich als auch im mittelwelligen oder langwelligen Infrarotspektrum. Das Material ist etwas härter und chemisch beständiger als Zinkselenid.

Bitte beachten Sie: Obwohl eine spezielle Handhabung erforderlich ist, kann Aceton verwendet werden, um Partikel und Ablagerungen von den Fenstern zu entfernen.

Technische Informationen



Spezielle Handhabung

Diese Optiken erfordern eine spezielle Behandlung, um Schäden zu vermeiden und eine lange Lebensdauer zu garantieren. Eine korrekte Handhabung, Reinigung und Lagerung sind für die optische Qualität extrem wichtig. In unserem [Wissens-Zentrum](#) finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Optikreinigung und Erklärungen zu bewährten Verfahren. Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen, senden Sie uns gerne jederzeit eine [E-Mail](#) oder [chatten Sie](#) mit unserem technischen Support.



Werkzeuge zur Handhabung von Komponenten

Kompatible Halterungen