

TECHSPEC®

Kunststoffasphäre aus K22R, 25 mm Durchmesser x 17,5 mm BW, NIR-Beschichtung



TECHSPEC® Plastic Aspheric Lenses

Produkt **#21-216** **20+ In Stock**

Andere Beschichtungen

-

1

+

€73^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-24	€73,00 stückpreis
Stk. 25-99	€52,00 stückpreis
Stk. 100-249	€38,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Aspheric Lens

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):

25.00 ±0.15	
<5 (by design)	Zentrierung (Bogenminuten):
21.5	Freie Apertur CA (mm):
1.05	Randdicke ET (mm):
10.90 ± 0.20	Mittendicke CT (mm):
Protective as needed	Fase:

Convex	Form der hinteren Fläche:
--------	---------------------------

Optische Eigenschaften

17.50 @ 587.6nm	Effektive Brennweite EFL (mm):
0.71	Numerische Apertur NA:

11.22	Hintere Brennweite BFL (mm):
Zeonex K22R	Substrat: ☐

587.6	Designwellenlänge Asphäre (nm):
BBAR (600-1000nm)	Beschichtung:

R _{avg} <0.7% @ 600 - 1000nm	Beschichtungsspezifikation:
80-50	Oberflächenqualität:

0.7	Blende:
50.47	Radius R ₂ (mm):

600 - 1000	Wellenlängenbereich (nm):
Infinite	Konjugierter Abstand:

Umwelt & Haltbarkeit

-30 to 70	Betriebstemperatur (°C):
-----------	--------------------------

Konformität mit Standards

Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 250:

Produktdetails

- Linsendaten erhältlich
- 25 mm Standarddurchmesser kann einfach ins System integriert werden
- Hohe numerische Apertur

Unsere TECHSPEC® Kunststoffasphären sind eine leichte Alternative zu sphärischen oder asphärischen Linsen aus Glas. Sie haben einen Standard-Durchmesser von 25 mm und können einfach über Standard-Montagezubehör in die meisten Systeme und Anwendungen integriert werden. Das Kunststoffsubstrat hat eine hervorragende Qualität und ermöglicht hohe optische Leistung sowie hohe numerische Aperturen. Die TECHSPEC® Kunststoffasphären haben eine geringe Trübung, geringe Autofluoreszenz und optimale Beschichtungshaftung, sodass sie ideal sowohl für OEM als auch für die Forschung eingesetzt werden können. Bitte [kontaktieren Sie unseren Vertrieb](#) bei kundenspezifischen Anforderungen an Beschichtung oder Design.

Technische Informationen



