

Objektiv mit Festbrennweite, 25 mm Brennweite, 1" Sensorformat



25mm Focal Length Lens, 1" Sensor Format, #63-246

Produkt **#63-246** **4 In Stock**

[Vergleichsprodukte](#)

-

1

+

€761⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€761,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
1" Format Fixed Focal Length Lenses	Series:
Fixed Focal Length Lens	Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften	
Variable	Blende:

43.00	Länge (mm):
42.0	Max. Durchmesser (mm):
42	Außendurchmesser (mm):

125	Gewicht (g):
-----	--------------

Optische Eigenschaften

29.3°	Horizontales Bildfeld, 1“ Sensor:
-------	-----------------------------------

16.00	Max. Bildkreis (mm):
-------	----------------------

<-1.0	TV Distortion (%):
-------	--------------------

25.00	Brennweite BW (mm):
-------	---------------------

300 - ∞	Arbeitsabstand (mm):
---------	----------------------

f/1.4 - f/16	Blende (f/#):
--------------	---------------

< -1.0%	Maximale Verzeichnung (%):
---------	----------------------------

VS	Wellenlängenbereich:
----	----------------------

Sensor

1"	Max. Sensorgröße:
----	-------------------

5.00	Pixel Size (µm):
------	------------------

Gewinde & Montage

M35.5 x0.50	Filtergewinde:
-------------	----------------

C-Mount	Mount:
---------	--------

Konformität mit Standards

Ausgenommen / Ausnahmeregelung	RoHS 2015:
--	------------

Anzeigen	Konformitätszertifikat:
--------------------------	-------------------------

Contains SVHC(s)	REACH 241:
----------------------------------	------------

Produktdetails

- C-Mount-Objektive für bis zu 1" Sensoren
- Lichtstarke Objektive bieten hohen Durchsatz
- 4,7 mm bis 75 mm Brennweite

Unsere Objektive für 1" Sensoren sind sehr hochwertig. Aufgrund der hohen Lichtstärke (Blende 1,4) und der hohen Auflösung über den gesamten Sensor ermöglichen sie sehr gute Aufnahmen auch bei nicht optimaler Beleuchtung. Mit neun verfügbaren Brennweiten von 4,7 mm bis 75 mm deckt diese Objektivfamilie viele Anwendungen auf dem heutigen Markt ab. Die Objektive wurden so entwickelt, dass sie eine geringe Verzeichnung aufweisen und ein perfektes Bild sowohl für den menschlichen Betrachter als auch für automatisierte Systeme erzeugen. Unsere Objektive für 1" Sensoren verfügen über ein standardmäßiges C-Mount-Gewinde und können so einfach an die meisten von uns angebotenen [Industriekameras](#) angeschlossen werden. Alle Objektive verfügen vorne über ein Filtergewinde an das [Filter](#) Ihrer Wahl angeschraubt werden können.