

TECHSPEC[®] Nicht polarisierender Strahlteilerwürfel, 25 mm, NIR, 30R/70T



Produkt #13-425 14 In Stock

-

1

+

€276^{,04}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-5	€276,04 stückpreis
Stk. 6-25	€223,51 stückpreis
Stk. 26-99	€203,94 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails

Non-Polarizing Beamsplitter

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften	
Protective as needed	Fase:
>90	Freie Apertur (%):
Cube	Aufbau:
25.0 x 25.0 x 25.0 ±0.1	Größe (mm):
Optische Eigenschaften	
≤2	Strahlabweichung (Bogenminute):
NIR	Beschichtung:
R _{avg} <0.5% @ 720 - 1080nm	Beschichtungsspezifikation:
30/70	Verhältnis Reflexion/Transmission (R/T):
N-BK7	Substrat: 
40-20	Oberflächenqualität:
720 - 1080	Wellenlängenbereich (nm):
<6%	Ts-Tp :
65 ±10	Absolute Transmission (%):
65 ±5	Durchschnittliche Transmission (%):
1.25	Passfehler, Power (Ringe) @ 632,8 nm:
0.25	Unregelmäßigkeit (Ringe) @ 632,8 nm:


Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	REACH 241:

PRODUKTDDETAILS


- Beschichtung mit geringer Polarisationsabhängigkeit |Ts-Tp| <6%
- Bestehend aus rechtwinkligen Prismen mit engen Toleranzen
- Maximale Effizienz durch BBAR-beschichtete Flächen
- [Strahlteilerwürfel](#) mit C-Mount-Halterung für sichtbares Licht und NIR-Spektrum ebenfalls erhältlich

Die TECHSPEC® nicht polarisierenden Strahlteilerwürfel bestehen aus einem Paar präziser [rechtwinkliger Prismen](#) mit engen Toleranzen. Die Hypotenuse eines der Prismen ist mit einer metallischen, dielektrischen Beschichtung beschichtet und die Prismen sind miteinander verkittet. Die geringe Polarisationsabhängigkeit der Beschichtung erlaubt eine Reflexion und Transmission der s- und p-polarisierten Strahlung, die nur um max. 6% auseinander liegt. Diese Strahlteiler besitzen für die definierten Wellenlängenbereiche eine flache Transmissionskurve, sodass Änderungen des Einfallswinkels beziehungsweise der Einfluss konvergenter/divergenter Strahlen reduziert wird.


TECHNISCHE INFORMATIONEN




Visible Non-Polarizing Beamsplitters




Telecom Non-Polarizing Beamsplitters



NIR Non-Polarizing Beamsplitters





KUNDENSPEZIFISCHE PRODUKTE

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
- Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
- Enge Toleranzen und komplexe Formen
- Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie

Erfahren Sie mehr über unsere [kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten](#) oder senden Sie [hier](#) eine Anfrage.