

TECHSPEC® 2,5" D. x 25" BW unbeschichtet, sphärischer Spiegel



Produkt **#32-081** AUSVERKAUF **7 In Stock**

-

1

+

€165^{,00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-9	€165,00 stückpreis
Stk. 10-24	€157,00 stückpreis
Stk. 25-49	€148,50 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Spherical Mirror

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

63.50 +1.0/-0

Durchmesser (mm):

Ground

Rückseite:

2.5	Durchmesser (Zoll):
+0.04/-0	Toleranz Durchmesser (Inch):
0.38	Randdicke ET (Inch):
9.65	Randdicke ET (mm):

+0.0/-10	Toleranz Randdicke (%):
----------	-------------------------

Optische Eigenschaften

Uncoated	Art der Beschichtung:
----------	-----------------------

Uncoated	Beschichtung:
----------	---------------

635.00	Effektive Brennweite EFL (mm):
--------	--------------------------------

BOROFLOAT®	Substrat: ☐
-------------------	------------------------------------

f/10	Blende (f/#):
------	---------------

25.00	Effektive Brennweite EFL (Zoll):
-------	----------------------------------

±2	Toleranz Brennweite (%):
----	--------------------------

$\lambda/8$	Oberflächengenauigkeit:
-------------	-------------------------

60-40	Oberflächenqualität:
-------	----------------------

1,270.00	Krümmungsradius (mm):
----------	-----------------------

Konformität mit Standards


Anzeigen	Konformitätszertifikat:
--------------------------	-------------------------

Produktdetails

- Ideal zur Fokussierung mehrerer Wellenlängen
- Verschiedene Beschichtungsmöglichkeiten
- Mehrere Größen erhältlich
- **Präzise sphärische $\lambda/4$ -Spiegel** ebenfalls erhältlich

Die TECHSPEC® präzisen sphärischen $\lambda/8$ -Spiegel wurden für die Forschung und für technische OEM-Anwendungen im UV-, VIS- und IR-Bereich entwickelt. Jede Größe ist unbeschichtet oder mit verschiedenen Spiegelbeschichtungen erhältlich.

Technische Informationen



Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
- Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
- Enge Toleranzen und komplexe Formen
- Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie

Erfahren Sie mehr über unsere [kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten](#) oder senden Sie [hier](#) eine Anfrage.

