

Gepresste asphärische Kondensorlinse, 26 mm Durchm. x 19,5 mm BW, NIR-I-Beschichtung



Molded Aspheric Condenser Lenses

Produkt **#15-894** **7 In Stock**

[Andere Beschichtungen](#)

⊖ 1 ⊕ €71^{,-00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-10	€71,50 stückpreis
Stk. 11-49	€63,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Condenser Lens

Typ:

Hinweis:

[Click here](#) for more information on the ISO 10110 surface quality specification.

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
26.00 +/-0.3

Zentrierung (Bogenminuten):
≤25

Freie Apertur CA (mm):
20.80

Randdicke ET (mm):
1.4

Mittendicke CT (mm):
9.10 ±0.20

Fase:
Protective as needed

Asphärendurchmesser (mm):
26.0

Form der hinteren Fläche:
Convex

Optische Eigenschaften

Effektive Brennweite EFL (mm):
19.50 @ 587.6nm

Numerische Apertur NA:
0.67

Hintere Brennweite BFL (mm):
14.60

Substrat:
[Liba2000+](#)

Toleranz Brennweite (%):
±5

Beschichtung:
NIR I (600-1050nm)

Beschichtungsspezifikation:
R_{avg} ≤0.5% @ 600 - 1050nm

Oberflächenqualität:
Molded Side: 5/3 x 0.4; E 0.2
Polished Side: 5/3 x 0.25; E 0.2

Blende:
0.75

Abbe-Zahl (v_d):
58.85

Brechungsindex (n_d):
1.520

Radius R₂ (mm):
42.0

Wellenlängenbereich (nm):
600 - 1050

Konjugierter Abstand:
Infinite

Designwellenlänge Brennweite (nm):
587.6

Materialeigenschaften

Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C):
9.4

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)

Reach 242:
[Konform](#)

Produktdetails

- Verbesserte Beständigkeit durch Härtung
- Hohe numerische Aperturen
- Ideal für Beleuchtungsanwendungen

Die gepressten asphärischen Kondensornlinsen werden gepresst, gehärtet und temperaturbehandelt, um exakte optische und mechanische Eigenschaften zu erhalten. Die Härtung verbessert die Beständigkeit der Linsen und macht sie weniger empfindlich gegen Temperaturschocks und Kratzer als traditionelle polierte Linsen. Die gepressten asphärischen Kondensornlinsen werden auf der Rückseite geschliffen und poliert, sodass sich die Gesamtpräzision der Linsen verbessert. Gepresste asphärische Kondensornlinsen eignen sich ideal für viele Beleuchtungs- und Detektionsanwendungen.

Technische Informationen

