

## Gefasst präzise Lochblende, 2 µm Aperturdurchmesser



2µm Aperture Diameter, Mounted, Precision Pinhole, #56-273

Produkt **#56-273** **3 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €159<sup>00</sup>

**+ WARENKORB**

### Mengenrabatte

Stk. 1-5	€159,00 stückpreis
Stk. 6-10	€140,00 stückpreis
Stk. 11+	€129,30 stückpreis
Need More?	<a href="#">Angebotsanfrage</a>

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

### Downloadbereich

### Produktdetails

Mounted **Typ:**

### Physikalische und mechanische Eigenschaften

25 +0.4/-0.000 **Außendurchmesser (mm):**

**Aufbau:**

Stainless Steel

Fester Aperturdurchmesser ( $\mu\text{m}$ ):

2

Dicke (mm):

0.01 Nominal

Aperture Tolerance ( $\mu\text{m}$ ):

$\pm 0.5$

Aperture Centration ( $\mu\text{m}$ ):

$\pm 125$

## Gewinde & Montage

Fassungsdicke (mm):

$1.25 \pm 0.05$

## Konformität mit Standards

RoHS 2015:

Konform

Konformitätszertifikat:

Anzeigen

Reach 247:

Konform

## Produktdetails

- Auch gefasst erhältlich zur sicheren Befestigung
- Lochblendengröße zwischen 1 und 1000 Mikrometer
- [Lochblenden für Laser mit hoher Leistung](#) ebenfalls erhältlich

### Ungefasste, präzise Lochblenden

Edelstahl, 3/8" (9,5 mm) Durchmesser, hochqualitative Apertur, Zentriergenauigkeit  $\pm 0,002"$  (50 Mikrometer). Typische Anwendungen sind die Lecksuche, Aerosolstudien, Holographie oder der Einsatz als Laserapertur oder Raumfilter.

Verwenden Sie unsere [präzise Lochblendenhalterung](#), um die ungefassten Lochblenden einfach in mechanische Komponenten einzubauen.

### Gefasste, präzise Lochblenden

Zur sicheren Befestigung sind unsere präzisen Lochblenden auch in Fassungen erhältlich. Die Fassungen passen in verschiedene optische Halterungen. Jede Lochblende mit 9,5 mm Durchmesser ist in einer schwarz eloxierten Aluminiumfassung mit 25 mm Durchmesser befestigt. Die Fassung ist mit der Lochblendenapertur beschriftet.

**Bitte beachten Sie:** Die Zentriergenauigkeit der Apertur in der Halterung beträgt  $\pm 125$  Mikrometer.

Edmund Optics offers a wide selection of precision pinholes for leak detection, aerosol studies, holography, fiber optic guides, spatial filtering, research, and more. These pinholes are available in a range of diameters and are ideal for controlling light propagation. Each pinhole is manufactured using high-accuracy techniques, providing consistent circular aperture geometry and high edge quality. Available in both mounted and unmounted formats, these pinholes support a variety of optical setups, from experimental labs to industrial environments.

## Technische Informationen

