

TECHSPEC[®]

Telezentrisches CompactTL[™] Objektiv, 2X, 40 mm Arbeitsabstand, In-Line



40mm WD, 2X, In-Line Version (Left) and VS Version (Right)



Produkt **#67-320** 16 In Stock

-

1

+

€1.020⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€1.020,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
CompactTL [™] Series	Series:
Edmund Optics [®]	Hersteller:
Telecentric Lens	Typ:

Passende Lichtleiter/Beleuchtungsquellen: 1/4" (0.312") and 1/8" (0.187")

Beleuchtungsart: In-Line Illumination

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Blende: Fixed
Länge (mm): 39.98
Länge ohne Gewinde (mm): 39.98
Max. Durchmesser (mm): 18.00
Gewicht (g): 43

Optische Eigenschaften

Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor: 4.4mm
Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor: 3.2mm
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 2.4mm
Max. Bildkreis (mm): 11.00
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.069
Toleranz Arbeitsabstand (mm): ±1
Anzahl Elemente (Gruppen): 6 (4)
Typische Telezentrie @ 588 nm (°): 0.276
Typische Verzeichnung @ 588 nm (%): 0.1003
Vergrößerung PMAG: 2X
Vergrößerung des telezentrischen Objektivs: 2.00
Arbeitsabstand (mm): 40
Bildfeld bei max. Sensorformat, h x v (mm): 4.4 x 3.3
Blende (f/#): f/14.3
Beschichtung: λ/4 MgF ₂
Tiefenschärfe (mm): ±0.17mm (20% @ 20 lp/mm)
Vergrößerung: 2X
Wellenlängenbereich: VIS

Sensor

Max. Sensorgröße: 2/3"
Pixel Size (µm): 4.50

Gewinde & Montage

Filtergewinde: M25.5 x 0.50 (Female)
Filtergewindeadapter: #88-212 (Required)
Frontgewinde: M16 x 0.5 (Female)
Mount: C-Mount

Konformität mit Standards


RoHS 2015: Konform
--

Produktdetails


- Telezentrische Objektive mit C-Mount für 2/3" Sensoren
- Für Sensoren mit bis zu 2,3 Megapixeln und 4,5 µm Pixelgröße
- Kleine telezentrische Objektive mit koaxialem Beleuchtungseingang

Die telezentrischen TECHSPEC® CompactTL® Objektive wurden für Anwendungen entwickelt, bei denen aufgrund des geringen Platzes ultrakompakte Objektive benötigt werden. Diese Objektive sind für 2/3 Zoll Sensoren geeignet und erhältlich für diverse Arbeitsabstände und Vergrößerungen. Vom Einzelgerät bis zum Einsatz in Serienprodukten bieten diese Objektive ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Telezentrische TECHSPEC® CompactTL® Objektive eignen sich perfekt zur Integration in Prüfsysteme, da sie eine ausgezeichnete Telezentrität und geringe Verzeichnung aufweisen. Die Objektive können ideal in Fabriken und Montagelinien integriert werden, da sich die feststehende Blende und der feste Fokus nicht von allein verstellen können.


Technische Informationen




#67-320, 2X, 40mm WD, In-Line CompactTL™ Telecentric Lens, Distortion Plot



#67-320, 2X, 40mm WD, In-Line CompactTL™ Telecentric Lens, Relative Illumination Plot



#67-320, 2X, 40mm WD, In-Line CompactTL™ Telecentric Lens, Telecentricity Plot



#67-320, 2X, 40mm WD, In-Line CompactTL™ Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 40mm Working Distance, f14.3



#67-320, 2X, 40mm WD, In-Line CompactTL™ Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 40mm Working Distance, f14.3