

DL Verdopplungstubus (2X) für Infinity-Objektive

Mehr Produkte von [Infinity Photo-Optical Company](#)



Tube for Infinity Lenses

Produkt #39-686 **5 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €275⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte

Stk. 1+	€275,00 stückpreis
---------	--------------------

Need More?	Angebotsanfrage
------------	---------------------------------

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Lens Accessory **Typ:**

Physikalische und mechanische Eigenschaften

12.00 **Länge (mm):**

30.0 **Max. Durchmesser (mm):**

2.00

Gewicht (lbs):

Optische Eigenschaften

2X

Vergrößerung:

Sensor

2/3"

Max. Sensorgröße:

Gewinde & Montage

C-Mount

Mount:

Konformität mit Standards

Konform

RoHS 2015:

Konform

Reach 224:

Anzeigen

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Mehrere Vergrößerungen durch Kombination der Grundobjektive mit Verstärkern
- Hoher Lichtdurchsatz und hohe Auflösung mit 0,13 NA
- Einheitlicher Arbeitsabstand von 20 mm

InfiniFlex™ HD-Kompaktobjektive sind Hochleistungs-Mikroobjektive für maximale Systemauflösung. Diese Objektive eignen sich für Sensoren bis 2/3" und besitzen einen benutzerfreundlichen, zum Patent angemeldeten Aufbau. Wählen Sie lediglich das Grundobjektiv und einen optionalen Verstärker für Vergrößerungen zwischen 2X und 12X aus. Die 2X PLAN Version ist speziell für beste Bildqualität bis in die Ecken des Sensors konzipiert. Für Anwendungen mit Hellfeld- bzw. Dunkelfeldbeleuchtung ist ein 21 mm Ringlichtadapter erhältlich. Das Ringlicht kann entlang des 15 mm dicken Objektivgehäuses verschoben werden, um Hell- und Dunkelfeldbeleuchtung zu realisieren. Mit dem separat erhältlichen Filterhalter können zusätzlich Filter mit 20 mm Durchmesser zwischen Objektiv und Kamera integriert werden. Da die InfiniFlex™-HD-Kompaktobjektive ähnliche Abmessungen haben wie die **InfiniStix™-Objektive**, können die beiden Objektive sehr einfach ausgetauscht werden, um sowohl die hohe Auflösung der InfiniFlex™-HD-, als auch die hohe Tiefenschärfe der InfiniStix™-Objektive auszunutzen.

Technische Informationen

