

TECHSPEC® Cf-Objektiv mit Flüssiglinse, 2X



2XTunable Compact Objective Liquid Lens Assembly, #34-712

Produkt #34-712 KONTAKT



1



€1.095,00

+ WARENKORB

Stk. 1-2

€1.095,00

Stk. 3+

€1.020,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:  
2.6-2.8mm

Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:  
3.5-3.8mm

Freie Apertur CA (mm):

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 13.7                                                                               |
| <b>Länge ohne Gewinde (mm):</b><br>72.41                                           |
| <b>Vergrößerung:</b><br>2.3X - 2.5X                                                |
| <b>Max. Durchmesser (mm):</b><br>30                                                |
| <b>Max. Sensorgröße:</b><br>2/3"                                                   |
| <b>Mount:</b><br>C-Mount                                                           |
| <b>Numerische Apertur NA:</b><br>0.12 - 0.13                                       |
| <b>Gewinde:</b><br>C-Mount                                                         |
| <b>Typ:</b><br>Microscope Objective                                                |
| <b>Apertur (mm):</b><br>Front: 13.7                                                |
| <b>Arbeitsabstand (mm):</b><br>24.6 - 28.9                                         |
| <b>Hinweis:</b><br>Liquid Lens Included: 10mm, VS Coated, -1.5 - 3.5 diopter range |
| <b>Art:</b><br>Finite Conjugate                                                    |
| <b>Hersteller:</b><br>Edmund Optics®                                               |
| <b>Tubuslänge (mm):</b><br>50.0                                                    |
| <b>Parfokallänge (mm):</b><br>97.01 - 101.31                                       |
| <b>Immersionsflüssigkeit:</b><br>N/A                                               |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS:</b><br><a href="#">Konform</a>                    |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |