

**TECHSPEC®**

**Hochpräzise Asphäre, 30 mm Durchmesser, 0,66 numerische Apertur, unbeschichtet, geschwärzt**



TECHSPEC® Precision Aspheric Lenses

Produkt **#37-433-INK** **KONTAKT**

[Andere Beschichtungen](#)

- 1 + €479<sup>00</sup>

**+ WARENKORB**

Mengenrabatte	
Stk. 1-5	€479,00 stückpreis
Stk. 6-10	€431,00 stückpreis
Stk. 11-25	€393,00 stückpreis
Need More?	<a href="#">Angebotsanfrage</a>

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

**Produktdetails**

Aspheric Lens **Typ:**

**Physikalische und mechanische Eigenschaften**

30.00 ±0.025	Durchmesser (mm):
<3	Zentrierung (Bogenminuten):
27.00	Freie Apertur CA (mm):
6.62	Randdicke ET (mm):
15.00 ±0.10	Mittendicke CT (mm):
Protective as needed	Fase:

Plano	Form der hinteren Fläche:
-------	---------------------------

## Optische Eigenschaften

22.50 @587.6nm	Effektive Brennweite EFL (mm):
0.66	Numerische Apertur NA:
13.53	Hintere Brennweite BFL (mm):
<a href="#">N-SF5</a>	Substrat: <input type="checkbox"/>

0.4λ	Asphärischer Formfehler, RMS bei 632,8 nm:
Uncoated	Beschichtung:

40-20	Oberflächenqualität:
0.75	Blende:

32.25	Abbe-Zahl (v <sub>d</sub> ):
1.673	Brechungsindex (n <sub>d</sub> ):

380 - 2500	Wellenlängenbereich (nm):
Infinite	Konjugierter Abstand:

## Materialeigenschaften

7.9	Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10 <sup>-6</sup> /°C):
-----	--

## Konformität mit Standards

<a href="#">Anzeigen</a>	Konformitätszertifikat:
--------------------------	-------------------------

## Produktdetails

- Präzisere Versionen unserer Asphären
- Präzise asphärische Oberflächen
- Hohe numerische Aperturen für maximalen Lichtdurchsatz

Die TECHSPEC® präzisen Asphären sind CNC-polierete Asphären mit 0,4λRMS asphärischem Formfehler. Dieser geringe asphärische Formfehler macht die Linsen ideal für Anwendungen bei denen eine Korrektur der sphärischen Aberration nötig ist, z. B. für fokussierende bildgebende oder laserbasierte Anwendungen. Die Asphären können außerdem als Ersatz für mehrere sphärische Elemente in optischen Baugruppen eingesetzt werden, um Gewicht und Kosten zu reduzieren. Die TECHSPEC® präzisen Asphären sind mit Durchmessern von 6 bis 50 mm und hohen numerischen Aperturen für maximalen Lichtdurchsatz erhältlich.

## Kompatible Halterungen