

TECHSPEC<sup>®</sup> 3mm Durchmesser, N-BK7, Halbkugellinse



TECHSPEC<sup>®</sup> N-BK7 Half-Ball Lenses

Produkt **#47-269** 20+ In Stock

-

1

+

€54<sup>00</sup>

+ WARENKORB

| Mengenrabatte |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Stk. 1-10     | €54,00 stückpreis               |
| Stk. 11-49    | €48,50 stückpreis               |
| Need More?    | <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Half-Ball Lens

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

3.00

Durchmesser (mm):

±0.05

Toleranz Mittendicke (mm):

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| 1.50      | Radius R (mm):             |
| +0.0/-1.5 | Toleranz Radius (µm):      |
| 1.50      | Dicke (mm):                |
| ±2.5      | Toleranz Durchmesser (µm): |

Optische Eigenschaften

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| N-BK7      | Substrat: <input type="checkbox"/> |
| Uncoated   | Beschichtung:                      |
| 350 - 2200 | Wellenlängenbereich (nm):          |

Konformität mit Standards

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| Konform  | RoHS 2015:              |
| Konform  | Reach 219:              |
| Anzeigen | Konformitätszertifikat: |

Produktdetails

- Halbkugellinse zur Fasereinkopplung und Lichtkollimierung
- Halbkugellinsen sind ideal für Anwendungen wie Faserübertragungen, Endoskopie, Mikroskopie, Laserinterferometrie und allgemeine Messungen.

Technische Informationen

