

TECHSPEC<sup>®</sup> 30mm N-SF11, unbeschichtet, equilaterales Prisma



Equilateral Prisms

Produkt **#47-278** 20+ In Stock

-

1

+

€182<sup>.00</sup>

+ WARENKORB

| Mengenrabatte |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Stk. 1-5      | €182,00 stückpreis              |
| Stk. 6-25     | €145,00 stückpreis              |
| Stk. 26-49    | €136,50 stückpreis              |
| Need More?    | <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Equilateral Prism

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

30.00

Seitenlänge (mm):

Länge (mm):

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| 30.00                     |                                       |
| ±0.1                      | Toleranz Größe (mm):                  |
| Optische Eigenschaften    |                                       |
| Uncoated                  | Beschichtung:                         |
| N-SF11                    | Substrat: <input type="checkbox"/>    |
| 40-20                     | Oberflächenqualität:                  |
| ±2                        | Winkeltoleranz (Bogenminuten):        |
| Dispersion                | Bildorientierung:                     |
| 400 - 2500                | Wellenlängenbereich (nm):             |
| 2.50                      | Passfehler, Power (Ringe) @ 632,8 nm: |
| 0.50                      | Unregelmäßigkeit (Ringe) @ 632,8 nm:  |
| Konformität mit Standards |                                       |
| Anzeigen                  | Konformitätszertifikat:               |

## Produktdetails

- Ideal zur Lichtdispersion
  - Größe zwischen 5 und 50 mm
  - Unbeschichtet oder mit Antireflexionsbeschichtung lieferbar
  - Verschiedene [Versionen](#) lieferbar
- Equilaterale Prismen haben drei gleiche 60° Winkel und werden auch Dispersionsprismen genannt. Equilaterale Prismen werden für die spektrale Aufspaltung von Licht verwendet. Unsere TECHSPEC® equilateralen Prismen sind unbeschichtet oder mit einer MgF<sub>2</sub>-Beschichtung zur Entspiegelung lieferbar.

## Technische Informationen

