

TECHSPEC® 3" D. x 30" BW unbeschichtet, sphärischer Spiegel



Produkt **#32-082** **AUSVERKAUF** **5 In Stock**

-

1

+

€201^{,00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-9	€201,00 stückpreis
Stk. 10-24	€191,00 stückpreis
Stk. 25-49	€181,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Spherical Mirror

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

76.20 +1.0/-0

Durchmesser (mm):

Ground

Rückseite:

3.0	Durchmesser (Zoll):
+0.04/-0	Toleranz Durchmesser (Inch):

0.50	Randdicke ET (Inch):
12.70	Randdicke ET (mm):

+0.0/-10	Toleranz Randdicke (%):
----------	-------------------------

Optische Eigenschaften

Uncoated	Art der Beschichtung:
Uncoated	Beschichtung:

762.00	Effektive Brennweite EFL (mm):
BOROFLOAT®	Substrat: ☐

f/10	Blende (f/#):
30.00	Effektive Brennweite EFL (Zoll):

±2	Toleranz Brennweite (%):
λ/8	Oberflächengenauigkeit:

60-40	Oberflächenqualität:
1,524.00	Krümmungsradius (mm):

Konformität mit Standards

Anzeigen	Konformitätszertifikat:
--------------------------	-------------------------

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
- Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
- Enge Toleranzen und komplexe Formen
- Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie

Erfahren Sie mehr über unsere [kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten](#) oder senden Sie [hier](#) eine Anfrage.

Produktdetails

- Ideal zur Fokussierung mehrerer Wellenlängen
- Verschiedene Beschichtungsmöglichkeiten
- Mehrere Größen erhältlich
- [Präzise sphärische λ/4-Spiegel](#) ebenfalls erhältlich

Die TECHSPEC® präzisen sphärischen λ/8-Spiegel wurden für die Forschung und für technische OEM-Anwendungen im UV-, VIS- und IR-Bereich entwickelt. Jede Größe ist unbeschichtet oder mit verschiedenen Spiegelbeschichtungen erhältlich.

Technische Informationen



