

TECHSPEC® Telezentrisches CompactTL™ Objektiv, 3X, 65 mm Arbeitsabstand



65mm WD, 3X, In-Line Version (Left) and MS Version (Right)



Produkt **#63-735** **11 In Stock**

- 1 + €615⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€615,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

CompactTL™ Series **Product Family:**

Edmund Optics® **Hersteller:**

Telecentric Lens **Typ:**

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Fixed	Blende:
76.30	Länge (mm):
76.30	Länge ohne Gewinde (mm):
18.00	Max. Durchmesser (mm):
44	Gewicht (g):

Optische Eigenschaften

2.9mm	Horizontales Bildfeld, 2/3" Sensor:
2.1mm	Horizontales Bildfeld, 1/2" Sensor:
1.6mm	Horizontales Bildfeld, 1/3" Sensor:
11.00	Max. Bildkreis (mm):
0.068	Numerische Apertur NA, Objektseite:
±1	Toleranz Arbeitsabstand (mm):
5 (3)	Anzahl Elemente (Gruppen):
0.015	Typische Telezentrie @ 588 nm (°):
0.2689	Typische Verzeichnung @ 588 nm (%):
3X	Vergrößerung PMAG:
3.00	Vergrößerung des telezentrischen Objektivs:
65	Arbeitsabstand (mm):
2.9 x 2.2	Bildfeld bei max. Sensorformat, h x v (mm):
f/21.9	Blende (f/#):
M4 MgF ₂	Beschichtung:
±0.12mm (20% @ 20 lp/mm)	Tiefenschärfe (mm):
3X	Vergrößerung:
VIS	Wellenlängenbereich:

Sensor

2/3"	Max. Sensorgröße:
4.50	Pixel Size (µm):

Gewinde & Montage

M25.5 x 0.50 (Female)	Filtergewinde:
#88-212 (Required)	Filtergewindeadapter:
M16 x 0.5 (Female)	Frontgewinde:
C-Mount	Mount:

Konformität mit Standards


Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	REACH 241:

Produktdetails


- Telezentrische Objektiv mit C-Mount für 2/3" Sensoren
- Für Sensoren mit bis zu 2,3 Megapixeln und 4,5 µm Pixelgröße
- Kleine telezentrische Objektiv mit koaxialem Beleuchtungseingang

Die telezentrischen TECHSPEC® CompactTL® Objektiv wurden für Anwendungen entwickelt, bei denen aufgrund des geringen Platzes ultrakompakte Objektiv benötigt werden. Diese Objektiv sind für 2/3 Zoll Sensoren geeignet und erhältlich für diverse Arbeitsabstände und Vergrößerungen. Vom Einzelgerät bis zum Einsatz in Serienprodukten bieten diese Objektiv ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Telezentrische TECHSPEC® CompactTL® Objektiv eignen sich perfekt zur Integration in Prüfsysteme, da sie eine ausgezeichnete Telezentrität und geringe Verzerrung aufweisen. Die Objektiv können ideal in Fabriken und Montagelinien integriert werden, da sich die feststehende Blende und der feste Fokus nicht von allein verstellen können.


Technische Informationen




#63-735, 3X, 65mm WD CompactTL™ Telecentric Lens, Distortion Plot




#63-735, 3X, 65mm WD CompactTL™ Telecentric Lens, Relative Illumination Plot



#63-735, 3X, 65mm WD CompactTL™ Telecentric Lens, Telecentricity Plot



#63-735, 3X, 65mm WD CompactTL™ Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 65mm Working Distance, f21.9



#63-735, 3X, 65mm WD CompactTL™ Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 65mm Working Distance, f21.9