

TECHSPEC® 405nm Notchfilter, OD 6 Blockung, 12,5mm Durchmesser



TECHSPEC OD 6.0 Notch Filters

Produkt **#86-119** **5 In Stock**

[Weitere Bandbreiten](#)

-

1

+

€540^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-5	€540,00 stückpreis
Stk. 6-25	€459,00 stückpreis
Stk. 26-49	€422,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Notch Filter	Typ:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
12.50 +0.0/-0.1	Durchmesser (mm):

±0.1	Toleranz Dicke (mm):
Mounted in Black Anodized Ring	Aufbau:
85	Freie Apertur (%):
Resistenz mechanische Einflüsse: Adhesion per ML-PRF-13830B, Section C.4.5.12 Moderate abrasion per ML-PRF-13830B, Section C.4.5.11 Cleaning per ML-C-48497A Section 4.5.4.2	

Optische Eigenschaften	
≥6.0	Optische Dichte OD:
405.00	Zentralwellenlänge ZWL (nm):
405	Designwellenlänge DWL (nm):
9.00	Halbwertsbreite FWHM (nm):
Hard Coated	Beschichtung:
60-40	Oberflächenqualität:
350 - 400nm: T _{avg} >80 400 - 1200nm: T _{avg} >90	Transmission (%):
350 - 1200	Transmissionsbereich (nm):
>99.0	Reflexion bei Zentralwellenlänge ZWL (%):
<1λ	Transmittierte Wellenfront, RMS:

Gewinde & Montage	
3.5	Fassungsdicke (mm):

Umwelt & Haltbarkeit	
Resistenz Umwelteinflüsse: Humidity per ML-STD-810H, Section 507.6 Temperature per ML-STD-810H, Section 501.7 and 502.7	

Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 240:

Produktdetails

- >OD 6 Sperrung von Laserwellenlängen von 355 und 1064 nm
- Breiter Transmissionsbereich
- Ideal für laserbasierte Raman-, Fluoreszenz- und biomedizinische Verfahren
- [OD 4 Notchfilter](#) und [OD 6 Multi-Notchfilter für Nd:YAG-Laser](#) sind auch verfügbar

Die TECHSPEC® Notchfilter OD 6 besitzen eine starke Blockung und breite Transmissionsbänder. Damit sind sie ideal geeignet für Laserinstrumente, bei denen spezifische Wellenlängen unterdrückt werden müssen, um die Leistungsfähigkeit der Geräte zu optimieren. TECHSPEC® Notchfilter OD 6 können zum Beispiel in Ramanspektrometern eingesetzt werden, um unerwünschtes Rauschen durch den Pumplaser zu eliminieren und das bestmögliche Signal-Rausch-Verhältnis zu erhalten. Die Filter haben gesputterte Beschichtungen und sind damit gegenüber Alterung, Temperatur oder Luftfeuchte unempfindlich.

Jeder Notchfilter ist in einem schwarz eloxierten Ring gefasst, der zur leichteren Handhabung, Identifizierung und Ausrichtung des Filters graviert ist.

Technische Informationen



Alle gefassten optischen TECHSPEC Filter haben einen Pfeil auf dem Rand der Fassung, der auf die Seite mit der Filterbeschichtung (S1) zeigt. Die Antireflexionsbeschichtung ist auf der Seite S2 aufgebracht.

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungscomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
- Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
- Enge Toleranzen und komplexe Formen
- Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie

Erfahren Sie mehr über unsere [kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten](#) oder senden Sie [hier](#) eine Anfrage.

Kompatible Halterungen