

LightPath 357775 | Faserkollimator optimiert für 405 nm mit FC/PC-Stecker, 0,60 NA

Mehr Produkte von [Lightpath®](#)



Fiber Optic Collimator and Focuser Assemblies



Produkt **#88-067** **20+ In Stock**

-

1

+

€232^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-10	€232,00 stückpreis
Stk. 11-24	€206,00 stückpreis
Stk. 25-49	€194,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

357775

Artikelnummer von LightPath:

Fiber Collimator

Typ:

Linse inklusive:	
#83-990	
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
Freie Apertur CA (mm):	4.8
Fase:	Protective as needed
Aufbau:	304L Stainless Steel Housing
Gehäusedurchmesser (mm):	11.00
Gehäuselänge (mm):	13.92
Optische Eigenschaften	
Effektive Brennweite EFL (mm):	4.02 @ 408nm
Numerische Apertur NA:	0.60
Substrat: □	D-Lak6
Beschichtung:	BBAR (350-500nm)
Beschichtungsspezifikation:	R _{abs} <1.0% @ 350 - 500nm
Oberflächenqualität:	40-20
Blende:	0.83
Wellenlängenbereich (nm):	350 - 500
Konjugierter Abstand:	Infinite
Ausrichtungswellenlänge (nm):	405
Transmitted Wavefront Error (λ, RMS):	< 0.15
Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle	
Stecker:	FC/PC

Gewinde & Montage	
Mount:	M11 x0.5

Konformität mit Standards	
RoHS 2015:	Konform
Konformitätszertifikat:	Anzeigen
Reach 247:	Konform

Produktdetails

- Einfach zu integrieren
 - Modelle mit FC/PC-, FC/APC- und SMA-Stecker verfügbar
 - Vier Wellenlängenbereiche für 350 - 1600 nm
- LightPath® Optiken zur Kollimation von Faseroptiken können eingesetzt werden, um Licht aus Fasern auf einen bestimmten Strahldurchmesser / eine bestimmte Punktgröße zu kollimieren oder (bei umgekehrtem Einsatz) um Licht in eine Faser zu fokussieren. Die Linsen sind beugungsbegrenzt und erreichen Punktgrößen bis zu wenigen Mikrometern. Außerdem haben die Linsen eine Antireflexbeschichtung, die für geringe Rückreflexionen sorgt. LightPath® Optiken zur Kollimation von Faseroptiken können als Paar eingesetzt werden, um Eingangs- und Ausgangslicht von Faseroptiken zu koppeln. Eine optimale Leistung für den Langzeiteinsatz wird durch die werkseitig eingestellte und getestete Linsenausrichtung gewährleistet. Typische Anwendungen sind der Einsatz mit fasergekoppelten Lasern sowie Kommunikation und Datentransfer.

Technische Informationen

