

TECHSPEC® Achromat, 40 mm Durchm. x 120 mm eff. BW, VIS-NIR-beschichtet



YAG-BBAR Coated Achromatic Lenses



Produkt #19-419 **20+ In Stock**

[Andere Beschichtungen](#)

⊖ 1 ⊕ €192⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-5	€192,00 stückpreis
Stk. 6-25	€154,00 stückpreis
Stk. 26-49	€144,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Achromatic Lens **Typ:**

Physikalische und mechanische Eigenschaften

40.00 +0.0/-0.025	Durchmesser (mm):
39.00	Freie Apertur CA (mm):
<1	Zentrierung (Bogenminuten):
13.80 ±0.20	Mittendicke CT (mm):
9.6 ±0.10	Mittendicke CT 1 (mm):
4.2 ±0.10	Mittendicke CT 2 (mm):
10.51	Randdicke ET (mm):
Protective as needed	Fase:

Optische Eigenschaften

120.00	Effektive Brennweite EFL (mm):
±1	Toleranz Brennweite (%):
111.00	Hintere Brennweite BFL (mm):
587.6	Designwellenlänge Brennweite (nm):
65.22	Radius R₁ (mm):
-62.03	Radius R₂ (mm):
-1240.67	Radius R₃ (mm):
N-SSK8 / N-SF10	Substrat: <input type="checkbox"/>
40-20	Oberflächenqualität:
3.00	Blende:
0.17	Numerische Apertur NA:
YAG-BBAR (500-1100nm)	Beschichtung:
R _{abs} <0.25% @ 532nm R _{abs} <0.25% @ 1064nm R _{avg} <1.0% @ 500 - 1100nm	Beschichtungsspezifikation:
1.5λ	Power (P-V) @ 632,8 nm:
λ/4	Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:
500 - 1100	Wellenlängenbereich (nm):

Konformität mit Standards

Anzeigen	Konformitätszertifikat:
--------------------------	--------------------------------

Gewünschte Spezifikationen nicht dabei?

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungs-komponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
- Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
- Enge Toleranzen und komplexe Formen
- Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie

Erfahren Sie mehr über unsere [kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten](#) oder senden Sie [hier](#) eine Anfrage.


Produktdetails

- Optimiert für 532 nm und 1064 nm, <0,25% absolute Reflexion
- Hervorragende Breitbandtransmission von 500 bis 1100 nm
- Kostengünstige Alternative zu Zweilinsern mit Luftspalt

TECHSPEC® Achromate mit YAG-BBAR-Beschichtung bestehen aus zwei optischen Komponenten, die zusammengeklebt sind und so einen Zweilinsler bilden, mit dem achsnahe sphärische und chromatische Aberrationen

korrigiert werden. Diese Achromate besitzen eine breitbandige Antireflexbeschichtung mit einer hervorragenden Transmission von 500 bis 1100 nm. Sie sind für minimale Reflexion bei 532 und 1064 nm optimiert und erreichen Werte <0,25%. Unsere TECHSPEC® Achromate mit YAG-BBAR-Beschichtung wurden speziell zur Minimierung der Punktgröße für polychromatische Lichtquellen innerhalb des empfohlenen Wellenlängenbereichs entwickelt, können jedoch auch für die Fokussierung von Nd:YAG-Lasern, insbesondere wenn ein Ausrichtungsstrahl eingesetzt wird, verwendet werden.

Technische Informationen



Kompatible Halterungen

;