

TECHSPEC® 4,25 D. x 45" BW unbeschichtet, sphärischer Spiegel



Produkt #32-083 **AUSVERKAUF** **KONTAKT**

- 1 + €451^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-9	€451,00 stückpreis
Stk. 10-24	€429,00 stückpreis
Stk. 25-49	€406,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Spherical Mirror **Typ:**

Physikalische und mechanische Eigenschaften

108.00 +0.5/-0 **Durchmesser (mm):**

Ground **Rückseite:**

4.25	Durchmesser (Zoll):
+0.02/-0	Toleranz Durchmesser (Inch):
0.75	Randdicke ET (Inch):
19.05	Randdicke ET (mm):
+0.0/-10	Toleranz Randdicke (%):

Optische Eigenschaften

Uncoated	Art der Beschichtung:
Uncoated	Beschichtung:
1,143.00	Effektive Brennweite EFL (mm):
BOROFLOAT®	Substrat: <input type="checkbox"/>
f/10.6	Blende (f/#):
45.00	Effektive Brennweite EFL (Zoll):
±2	Toleranz Brennweite (%):
λ/8	Oberflächengenauigkeit:
60-40	Oberflächenqualität:
2,286.00	Krümmungsradius (mm):

Konformität mit Standards

Anzeigen	Konformitätszertifikat:
----------	-------------------------

Gewünschte Spezifikationen nicht dabei?

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
- Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
- Enge Toleranzen und komplexe Formen
- Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie

Erfahren Sie mehr über unsere [kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten](#) oder senden Sie [hier](#) eine Anfrage.

Produktdetails

- Ideal zur Fokussierung mehrerer Wellenlängen
- Verschiedene Beschichtungsmöglichkeiten
- Mehrere Größen erhältlich
- [Präzise sphärische λ/4-Spiegel](#) ebenfalls erhältlich

Die TECHSPEC® präzisen sphärischen λ/8-Spiegel wurden für die Forschung und für technische OEM-Anwendungen im UV-, VIS- und IR-Bereich entwickelt. Jede Größe ist unbeschichtet oder mit verschiedenen Spiegelbeschichtungen erhältlich.

Technische Informationen



