

TECHSPEC® 4,25 D. x 45" BW unbeschichtet, sphärischer Spiegel



Produkt **#32-083**

AUSVERKAUF

KONTAKT

-

1

+

€451^{,00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-9	€451,00 stückpreis
Stk. 10-24	€429,00 stückpreis
Stk. 25-49	€406,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Spherical Mirror

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

108.00 +0.5/-0

Durchmesser (mm):

Ground

Rückseite:

4.25	Durchmesser (Zoll):
+0.02/-0	Toleranz Durchmesser (Inch):
0.75	Randdicke ET (Inch):
19.05	Randdicke ET (mm):

+0.0/-10	Toleranz Randdicke (%):
----------	-------------------------

Optische Eigenschaften

Uncoated	Art der Beschichtung:
----------	-----------------------

Uncoated	Beschichtung:
----------	---------------

1,143.00	Effektive Brennweite EFL (mm):
BOROFLOAT®	Substrat: ☐

f/10.6	Blende (f/#):
--------	---------------

45.00	Effektive Brennweite EFL (Zoll):
-------	----------------------------------

±2	Toleranz Brennweite (%):
----	--------------------------

λ/8	Oberflächengenauigkeit:
-----	-------------------------

60-40	Oberflächenqualität:
-------	----------------------

2,286.00	Krümmungsradius (mm):
----------	-----------------------

Konformität mit Standards

Anzeigen	Konformitätszertifikat:
--------------------------	-------------------------

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
- Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
- Enge Toleranzen und komplexe Formen
- Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie

Erfahren Sie mehr über unsere [kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten](#) oder senden Sie [hier](#) eine Anfrage.

Produktdetails

- Ideal zur Fokussierung mehrerer Wellenlängen
- Verschiedene Beschichtungsmöglichkeiten
- Mehrere Größen erhältlich
- [Präzise sphärische λ/4-Spiegel](#) ebenfalls erhältlich

Die TECHSPEC® präzisen sphärischen λ/8-Spiegel wurden für die Forschung und für technische OEM-Anwendungen im UV-, VIS- und IR-Bereich entwickelt. Jede Größe ist unbeschichtet oder mit verschiedenen Spiegelbeschichtungen erhältlich.

Technische Informationen



