

TECHSPEC® Strahlkombinierer, 427 nm, 50 mm Durchmesser



TECHSPEC® Dichroic Laser Beam Combiners

Produkt **#86-396** **5 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €720⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-5	€720,00 stückpreis
Stk. 6-25	€612,00 stückpreis
Stk. 26-49	€569,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Dichroic Filter **Typ:**

Physikalische und mechanische Eigenschaften

50.00 +0.0/-0.1 **Durchmesser (mm):**

Freie Apertur CA (mm):

Aufbau:

Mounted in Black Anodized Ring

Resistenz mechanische Einflüsse:

Adhesion per ML-PRF-13830B, Section C.4.5.12
 Moderate abrasion per ML-PRF-13830B, Section C.4.5.11
 Cleaning per ML-C-48497A Section 4.5.4.2

Substratdicke (mm):

2

Optische Eigenschaften**Einfallswinkel (°):**

45

Grenzwellenlänge (nm):

427.00

Substrat:

Fused Silica (Corning 7980)

Beschichtung:

Hard Coated

Reflektierte Laserwellenlängen (nm):

375, 405

Reflexion (%):

>98

Reflexionswellenlänge (nm):

372 - 415

Oberflächenqualität:

60-40

Transmission (%):

>95

Transmissionsbereich (nm):

439 - 647.1

Transmittierte Laserwellenlänge (nm):

440, 457.9, 473, 488, 514.5, 532, 543.5, 561.4, 568.2, 594.1, 632.8, 635, 647.1

Transmittierte Wellenfront, RMS:

<1λ

Wellenlängenbereich (nm):

372 - 647

Gewinde & Montage**Fassungsdicke (mm):**

3.5 ±0.1

Umwelt & Haltbarkeit**Resistenz Umwelteinflüsse:**

Humidity per ML-STD-810H, Section 507.6
 Temperature per ML-STD-810H, Section 501.7 and 502.7

Konformität mit Standards**RoHS 2015:**

Konform

Konformitätszertifikat:

Anzeigen

Reach 247:

Konform

Gewünschte Spezifikationen nicht dabei?

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
- Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
- Enge Toleranzen und komplexe Formen
- Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie

Erfahren Sie mehr über unsere [kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten](#) oder senden Sie [hier](#) eine Anfrage.

Produktdetails

- Polarisationsunempfindlich
- Harte gesputterte Beschichtung
- Unterschiedliche Größen lieferbar

TECHSPEC® Dichroitische Strahlkombinierer für Laser kombinieren oder trennen Laserstrahlen mit einem Einfallswinkel von 45°. Die Filter bieten eine Reflexion von über 98% und eine Transmission von mehr als 95% bei den am häufigsten benötigten Laserlinien, sodass sich ein außergewöhnlich niedriger Verlust ergibt. Die Filter sind mit den Durchmessern 12,5, 25 und 50 mm und einer Auswahl an Grenz-, Reflexions- und Transmissionswellenlängen verfügbar. TECHSPEC® Dichroitische Strahlkombinierer für Laser eignen sich ideal für Fluoreszenzanwendungen mit mehreren Lasern, die Lasermikroskopie und die Durchflusszytometrie. Sie bestehen aus Substraten mit geringer



Autofluoreszenz mit harten gesputterten Beschichtungen.

Hinweis: Die Filter sind hinsichtlich einer hohen spektralen Leistung und nicht hinsichtlich einer hohen Laserzerstörschwelle optimiert. Ein typischer Zerstörswellenwert ist $1 \text{ J/cm}^2 @ 532 \text{ nm}$, 10 ns. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie einen Filter mit einer höheren Zerstörschwelle benötigen.



MEHR ERFAHREN

Technische Informationen



Alle gefassten optischen TECHSPEC Filter haben einen Pfeil auf dem Rand der Fassung, der auf die Seite mit der Filterbeschichtung (S1) zeigt. Die Antireflexionsbeschichtung ist auf der Seite S2 aufgebracht.

Kompatible Halterungen