

C-Mount-Objektivtubus, IP67-Schutzklasse, 44 mm ID, 68,5 mm Länge

Mehr Produkte von [LUCID Vision Labs™](#)



44mm ID IP67 C-Mount Lens Tube



Produkt #13-743 **5 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €291⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte

Stk. 1+	€291,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Camera Accessory **Typ:**

IPTC-D440L685 **Modellnummer:**

68.5 **Innenlänge (mm):**

Hinweis:
Compatible with Lucid Vision Labs Triton™ camera models

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge (mm):

79.0

Außendurchmesser (mm):

51.0

Innendurchmesser (mm):

44.0

Sensor

Verschlusstyp:

Global

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

[Anzeigen](#)

Produktdetails

- Kompakte Größe, 29 x 29 x 45 mm
- CMOS-Sensoren mit global und rolling Shutter oder CMOS-Sensoren mit Polarisationsfilter
- IP67-Schutz mit optionalen Linsentuben

LUCID Vision Labs Triton™ GigE-Kameras mit Power over Ethernet (PoE) bieten ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis bei einer kompakten Größe von 29 x 29 mm. Diese Kameras sind mit den Bildgebungssensoren Pregius™ und Starvis™ von Sony mit bis zu 24,5 Megapixeln Auflösung sowie dem polarisationsempfindlichen CMOS-Sensor von Sony erhältlich. Jeder Bildsensor wird während der Fertigung aktiv ausgerichtet und sorgt so für klare und gestochen scharfe Bilder auch in den Ecken. Mit den separat erhältlichen IP67-Linsentuben können LUCID Vision Labs Triton GigE-Kameras mit Power over Ethernet (PoE) in rauen Umgebungen eingesetzt werden, in denen Staub oder Wasser bis zu den IP67-Schwellenwerten vorhanden sind. Triton-Kameras sind ideal für Anwendungen in der Automobilindustrie, der Prozesssteuerung sowie in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.