


Meta[®] holoOPTIX[®] Notchfilter FLEX, 70 x 375 mm, 457 nm



70 x 375mm META[®] holoOPTIX[®] FLEX Notch Filter

Produkt **#23-030** AUSVERKAUF **3 In Stock**

-

1

+

€250⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€250,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Notch Filter	Typ:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
70 x 375	Größe (mm):
0.31	Dicke (mm):
Optische Eigenschaften	

Optische Dichte OD:	
>4.0	
Zentralwellenlänge ZWL (nm):	
457.00	
Transmission (%):	
77% (400-435nm) 87% (500-1500nm)	
Spectral Bandwidth @ OD1:	
8 (Typical)	

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:	
Anzeigen	

Produktdetails

- >OD 4,0 (typisch)
- Großer Transmissionsbereich
- Einzigartiges großes und flexibles Design

META® holoOPTIX® Notchfilter sind ideal für Laseranalyseanwendungen, bei denen eine Blockung bestimmter Wellenlängen und eine hohe Transmission aller anderen Wellenlängen erforderlich ist. Die Filter sind entweder in einer stabilen Standardfassung mit 25,4 mm Durchmesser verfügbar (STRATA) oder in einem einzigartigen flexiblen Design in der Größe 375 mm x 70 mm (FLEX). Die Filter können in Fluoreszenz- oder Ramanspektrometern eingesetzt werden, um unerwünschtes Rauschen des Pumplasers zu beseitigen und das optimale Signal-Rausch-Verhältnis zu erreichen. Der flexible Filter kann für den Prototypenbau und die einfache Integration zugeschnitten werden. Die Zentralwellenlängen der META® holoOPTIX® Notchfilter können über eine Veränderung des Einfallswinkels angepasst werden, wobei auch bei hohen Einfallswinkeln die Notchfilter-Zentralwellenlänge für p- und s-Polarisation gleich bleibt.

Technische Informationen

