



Einseitiges Linsenarray 46 x 46 mm, Linsenelemente 4 x 3 mm



Multi-Lens Arrays



Produkt #63-230 **20+ In Stock**

⊖ 1 ⊕ €100⁰⁰

+ WARENKORB

| Mengenrabatte | |
|---------------|---------------------------------|
| Stk. 1-10 | €100,00 stückpreis |
| Stk. 11-25 | €78,00 stückpreis |
| Stk. 26-49 | €74,00 stückpreis |
| Need More? | Angebotsanfrage |

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Lens Array **Typ:**

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):

46.06 x46.06

20.00 ±2%

Linsenradius (mm):

3.00 ±0.2

Dicke (mm):

Optische Eigenschaften

38.10

Effektive Brennweite EFL (mm):

[B270](#)

Substrat:

BBAR (400-700nm)

Beschichtung:

400 - 700

Wellenlängenbereich (nm):

Konformität mit Standards

[Konform](#)

RoHS 2015:

[Anzeigen](#)

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Linsen aus einem Guss
- Einseitige Arrays erzeugen als Paar gleichmäßige Beleuchtung
- Doppelseitige Arrays sind ideal für Erzeugung von Flat-Top-Laserprofil

Die mehrlinsigen Glasarrays sind aus einem Guss hergestellt und erreichen so höhere Transmission, Stabilität und Kosteneffizienz als geklebte Arrays oder Kunststoffversionen. Die Arrays sind einseitig oder doppelseitig erhältlich und können für die Beleuchtung, Projektion oder für Lasersysteme eingesetzt werden. Die einseitigen Arrays erzeugen quadratische Punktmuster oder (als Paar eingesetzt) eine gleichmäßige Beleuchtung. Eine Erhöhung des Abstands zwischen den zwei Linsenarrays vergrößert die beleuchtete Fläche, während eine Verringerung des Abstands die Fläche verkleinert. Doppelseitige Arrays sind ideal für die Erzeugung von Flat-Top-Profilen von Laserquellen und ermöglichen eine gleichförmige Beleuchtung für Bildverarbeitung und Mikroskopie.

Technische Informationen

| A | B | C | D | Stock No. |
|---------|---------|-----|-------|-------------------------|
| 46.06mm | 46.06mm | 4mm | 3mm | #63-230 |
| 58mm | 60mm | 7mm | 5.4mm | #63-231 |