

**TECHSPEC®** Hart beschichteter Bandpassfilter OD 4, 50 nm, 475 nm ZWL, 50 mm Durchmesser



Produkt **#86-962** **3 In Stock**

[Weitere Bandbreiten](#)

- 1 + €660<sup>00</sup>

**+ WARENKORB**

| Mengenrabatte |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Stk. 1-5      | €660,00 stückpreis              |
| Stk. 6-25     | €528,00 stückpreis              |
| Stk. 26-49    | €495,00 stückpreis              |
| Need More?    | <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

**Produktdetails**

Bandpass Filter **Typ:**

**Typische Anwendungen:**  
4-[4-(Dimethylamino)Styryl]-N-Methylpyridinium, 4-Di-10-ASP, DiO

**Physikalische und mechanische Eigenschaften**

|   |   |
|---|---|
| 50.00 +0.0/-0.1   | <b>Durchmesser (mm):</b>                |
| 45.0  | <b>Freie Apertur CA (mm):</b>           |
| Mounted in Black Anodized Ring  | <b>Aufbau:</b>                          |
| Adhesion per ML-PRF-13830B, Section C.4.5.12<br>Moderate abrasion per ML-PRF-13830B, Section C.4.5.11<br>Cleaning per ML-C-48497A Section 4.5.4.2 | <b>Resistenz mechanische Einflüsse:</b> |

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| 3.5 ±0.5 | <b>Substratdicke (mm):</b> |
|----------|----------------------------|

## Optische Eigenschaften

|   |                            |
|---|----------------------------|
| 0 | <b>Einfallswinkel (°):</b> |
|---|----------------------------|

|    |                         |
|----|-------------------------|
| 45 | <b>Bandbreite (nm):</b> |
|----|-------------------------|

|      |                            |
|------|----------------------------|
| ≥4.0 | <b>Optische Dichte OD:</b> |
|------|----------------------------|

|        |                                     |
|--------|-------------------------------------|
| 475.00 | <b>Zentralwellenlänge ZWL (nm):</b> |
|--------|-------------------------------------|

|       |                                   |
|-------|-----------------------------------|
| 50.00 | <b>Halbwertsbreite FWHM (nm):</b> |
|-------|-----------------------------------|

|               |   |
|---------------|---|
| Optical Glass | <b>Substrat:</b> <input type="checkbox"/> |
|---------------|---|

|     |                               |
|-----|-------------------------------|
| ≥90 | <b>Min. Transmission (%):</b> |
|-----|-------------------------------|

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Hard Coated | <b>Beschichtung:</b> |
|-------------|----------------------|

|       |                             |
|-------|-----------------------------|
| 80-50 | <b>Oberflächenqualität:</b> |
|-------|-----------------------------|

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| 200 - 1200 | <b>Blockungsbereich (nm):</b> |
|------------|-------------------------------|

## Gewinde & Montage

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| 5.0 ±0.1 | <b>Fassungsdicke (mm):</b> |
|----------|----------------------------|

## Umwelt & Haltbarkeit

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Humidity per ML-STD-810H, Section 507.6<br>Temperature per ML-STD-810H, Section 501.7 and 502.7 | <b>Resistenz Umwelteinflüsse:</b> |
|---|-----------------------------------|

## Konformität mit Standards

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <a href="#">Konform</a> | <b>RoHS 2015:</b> |
|-------------------------|-------------------|

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| <a href="#">Anzeigen</a> | <b>Konformitätszertifikat:</b> |
|--------------------------|--------------------------------|

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <a href="#">Konform</a> | <b>Reach 247:</b> |
|-------------------------|-------------------|

## Gewünschte Spezifikationen nicht dabei?

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
- Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
- Enge Toleranzen und komplexe Formen
- Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie


Erfahren Sie mehr über unsere [kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten](#) oder senden Sie [hier](#) eine Anfrage.

## Produktdetails

- Ideal für Life Sciences oder die chemische Analyse
- Erhältlich für VIS- und IR-Zentralwellenlängen
- Hervorragende Eigenschaften durch harte Beschichtung
- Hart beschichtete Bandpassfilter OD 4 mit **5 nm**, **10 nm** und **25 nm** auch erhältlich

Hart beschichtete TECHSPEC® Bandpassfilter OD 4; 50 nm sind schmalbandige Filter, die häufig in Anwendungen wie der Flammenphotometrie, der Elementanalyse oder Laserlinientrennung, Fluoreszenzanwendungen, der Laserdioden-Bereinigung sowie zur Erkennung und Analyse von chemischen Verbindungen eingesetzt werden. Hart beschichtete TECHSPEC Bandpassfilter OD 4 mit 50 nm Bandbreite reduzieren durch die haltbaren harten Beschichtungen eine Alterung der Filter und verbessern die Transmission. Diese optischen Filter besitzen steile Kennlinien mit tiefer Blockung und damit beste Eigenschaften für anspruchsvolle Anwendungen.

## Technische Informationen



Alle gefassten optischen TECHSPEC Filter haben einen Pfeil auf dem Rand der Fassung, der auf die Seite mit der Filterbeschichtung (S1) zeigt. Die Antireflexionsbeschichtung ist auf der Seite S2 aufgebracht.

## Kompatible Halterungen

---

;