

Fasergekoppelte Laserdiode, 480 nm, 10 mW



Produkt **#23-759** **1 In Stock**

-

1

+

€1.400⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-9	€1.400,00 stückpreis
Stk. 10+	€1.260,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich



SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails

Diode

Lasertyp:

IIIb	CDRH-Laserklasse:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
1	Länge der Faser (m):
Optische Eigenschaften	
0.12	Numerische Apertur NA:
Fiber-Coupled	Mode:
3	Faserdurchmesser (µm):
480.00 ±10	Wellenlänge (nm):
Blue	Farbe:
Elektronische Spezifikationen	
10	Ausgangsleistung (mW):
Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle	
5.0	Betriebsspannung (V):
Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately: USA: #73-818 Europe: #73-818 Japan: #13-640 Korea: #33-770 China: #73-818	
FC/PC	Stecker:
Umwelt & Haltbarkeit	
+15 to +30	Betriebstemperatur (°C):
Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 233:

PRODUKTDDETAILS

- Einmodenfaser mit FC/PC-Stecker
- 1 bis 100 mW Ausgangsleistung und Wellenlängen zwischen 405 und 1550 nm
- Integrierter Treiber für einfache Bedienung

Die fasergekoppelten Laserdiodenmodule haben eine 1 m lange Einmodenfaser mit FC/PC-Stecker. Außerdem besitzen die Laserdiodenmodule einen integrierten Treiber, mit dem ein einfacher Plug&Play-Betrieb möglich ist, bei dem lediglich noch eine externe Stromversorgung mit 5 V benötigt wird ([#83-855](#)). Die fasergekoppelten Laserdiodenmodule sind mit VIS- und NIR-Wellenlängen zwischen 405 und 1550 nm verfügbar und bieten Ausgangsleistungen von 1 bis 100 mW. Der einfache Plug&Play-Betrieb macht die Module ideal für Labore und OEM-Anwendungen.