

**TECHSPEC® Strahlkombinierer, 480 nm, 50 mm Durchmesser**



TECHSPEC® Dichroic Laser Beam Combiners

Produkt **#86-398** **12 In Stock**

- 1 + €720<sup>00</sup>

**+ WARENKORB**

Mengenrabatte	
Stk. 1-5	€720,00 stückpreis
Stk. 6-25	€612,00 stückpreis
Stk. 26-49	€569,00 stückpreis
Need More?	<a href="#">Angebotsanfrage</a>

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

**Produktdetails**

Dichroic Filter **Typ:**

**Physikalische und mechanische Eigenschaften**

50.00 +0.0/-0.1 **Durchmesser (mm):**

**Freie Apertur CA (mm):**

**Aufbau:**

Mounted in Black Anodized Ring

**Resistenz mechanische Einflüsse:**

Adhesion per ML-PRF-13830B, Section C.4.5.12  
 Moderate abrasion per ML-PRF-13830B, Section C.4.5.11  
 Cleaning per ML-C-48497A Section 4.5.4.2

**Substratdicke (mm):**

2

**Optische Eigenschaften****Einfallswinkel (°):**

45

**Grenzwellenlänge (nm):**

480.00

**Substrat:** 

Fused Silica (Corning 7980)

**Beschichtung:**

Hard Coated

**Reflektierte Laserwellenlängen (nm):**

457.9, 473

**Reflexion (%):**

&gt;98

**Reflexionswellenlänge (nm):**

457.9 - 473

**Oberflächenqualität:**

60-40

**Transmission (%):**

&gt;95

**Transmissionsbereich (nm):**

488 - 647.1

**Transmittierte Laserwellenlänge (nm):**

488, 514.5, 532, 543.5, 561.4, 568.2, 594.1, 632.8, 635, 647.1

**Transmittierte Wellenfront, RMS:**

&lt;1λ

**Wellenlängenbereich (nm):**

458 - 647

**Gewinde & Montage****Fassungsdicke (mm):**

3.5 ±0.1

**Umwelt & Haltbarkeit****Resistenz Umwelteinflüsse:**

Humidity per ML-STD-810H, Section 507.6  
 Temperature per ML-STD-810H, Section 501.7 and 502.7

**Konformität mit Standards****RoHS 2015:**

Konform

**Konformitätszertifikat:**

Anzeigen

**Reach 247:**

Konform

## Gewünschte Spezifikationen nicht dabei?

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
- Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
- Enge Toleranzen und komplexe Formen
- Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie

Erfahren Sie mehr über unsere [kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten](#) oder senden Sie [hier](#) eine Anfrage.

## Produktdetails

- Polarisationsunempfindlich
- Harte gesputterte Beschichtung
- Unterschiedliche Größen lieferbar


TECHSPEC® Dichroitische Strahlkombinierer für Laser kombinieren oder trennen Laserstrahlen mit einem Einfallswinkel von 45°. Die Filter bieten eine Reflexion von über 98% und eine Transmission von mehr als 95% bei den am häufigsten benötigten Laserlinien, sodass sich ein außergewöhnlich niedriger Verlust ergibt. Die Filter sind mit den Durchmessern 12,5, 25 und 50 mm und einer Auswahl an Grenz-, Reflexions- und Transmissionswellenlängen verfügbar. TECHSPEC® Dichroitische Strahlkombinierer für Laser eignen sich ideal für Fluoreszenzanwendungen mit mehreren Lasern, die Lasermikroskopie und die Durchflusszytometrie. Sie bestehen aus Substraten mit geringer

Autofluoreszenz mit harten gesputterten Beschichtungen.

**Hinweis:** Die Filter sind hinsichtlich einer hohen spektralen Leistung und nicht hinsichtlich einer hohen Laserzerstörswelle optimiert. Ein typischer Zerstörswellenwert ist  $1 \text{ J/cm}^2 @ 532 \text{ nm}$ , 10 ns. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie einen Filter mit einer höheren Zerstörswelle benötigen.



## Technische Informationen



Alle gefassten optischen TECHSPEC Filter haben einen Pfeil auf dem Rand der Fassung, der auf die Seite mit der Filterbeschichtung (S1) zeigt. Die Antireflexionsbeschichtung ist auf der Seite S2 aufgebracht.

## Kompatible Halterungen