

**TECHSPEC® Vega™ Nd:YAG-Strahlaufweiter, 355 nm, 4X**



TECHSPEC® Vega™ Laser Line Beam Expanders



Produkt #19-402 **2 In Stock**

- 1 + €441<sup>00</sup>

**+ WARENKORB**

Mengenrabatte	
Stk. 1-5	€441,00 stückpreis
Stk. 6+	€395,00 stückpreis
Need More?	<a href="#">Angebotsanfrage</a>

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

**Produktdetails**

Beam Expander **Typ:**  
Fixed Magnification **Art:**

**Physikalische und mechanische Eigenschaften**

85.80	<b>Länge (mm):</b>
160	<b>Gewicht (g):</b>
39.95	<b>Gehäusedurchmesser (mm):</b>
<b>Optische Eigenschaften</b>	
7.5	<b>Eingangsapertur (mm):</b>
26	<b>Ausgangsapertur (mm):</b>
4X	<b>Aufweitung:</b>
<b>Fused Silica</b> (Coming 7980)	<b>Substrat:</b> <input type="checkbox"/>
>99 (nominal)	<b>Transmission (%):</b>
0	<b>Einfallswinkel (°):</b>
Laser V-Coat (355nm)	<b>Beschichtung:</b>
355	<b>Designwellenlänge DWL (nm):</b>
M10 for 4.0mm input beam (nominal, $\lambda = \text{DWL}$ )	<b>Transmittierte Wellenfront, P-V:</b>
340 - 380	<b>Wellenlängenbereich (nm):</b>
$R_{\text{abs}} < 0.25\% @ 355\text{nm}$	<b>Beschichtungsspezifikation:</b>
2.5 J/cm <sup>2</sup> @ 355nm, 10ns, 20Hz	<b>Zerstörschwelle, laut Design:</b> <input type="checkbox"/>
Rotating Optics	<b>Einstellbare Strahldivergenz:</b>
2.5 J/cm <sup>2</sup> @ 355nm, 10ns, 20Hz	<b>Laserzerstörschwelle, gepulst:</b>

<b>Gewinde &amp; Montage</b>	
Input: Male M30 x 1	<b>Gewinde:</b>

<b>Konformität mit Standards</b>	
<a href="#">Anzeigen</a>	<b>Konformitätszertifikat:</b>

## Gewünschte Spezifikationen nicht dabei?

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungs-komponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
- Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
- Enge Toleranzen und komplexe Formen
- Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie

Erfahren Sie mehr über unsere [kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten](#) oder senden Sie [hier](#) eine Anfrage.

## Produktdetails

- AR-beschichtet für Laserwellenlängen: 266 nm, 355 nm, 405 nm, 532 nm, 1064 nm und 1940 nm
- Feste Vergrößerungen von 1,5X - 20X erhältlich
- Einstellbare Divergenz mittels rotierender Optik

Die TECHSPEC® Vega® Strahlaufler für Laserlinien sind für anspruchsvolle Laseranwendungen wie Lasermaterialbearbeitung, Medizin und Forschung konzipiert. Die kompakten Strahlaufler sind für einen breiten Wellenlängenbereich optimiert und erreichen einen transmittierten Wellenfrontfehler von  $\lambda/10$ . Um die Kompatibilität mit Hochleistungslasern sicherzustellen, sind diese Strahlaufler so konstruiert, dass keine sogenannten Geisterbilder auf den inneren Oberflächen abgebildet werden. Die TECHSPEC® Vega® Strahlaufler für Laserlinien lassen sich einfach mit M30 x 1 Gewinde montieren und bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis sowohl bei Einzelstückkäufen als auch für die Volumenintegration.

**Bitte beachten Sie:** Die Länge dieser Strahlaufler verändert sich bei der Divergenzeinstellung, typischerweise um 1 bis 2 mm im Vergleich zur spezifizierten Länge.

TECHSPEC® Vega® **breitbandige Strahlaufler** sind ebenfalls verfügbar. Für kostenbewusstere Anwendungen bietet Edmund Optics® die TECHSPEC® Scorpii® **Nd:YAG-Strahlaufler** an. Für HeNe-Laseranwendungen stehen TECHSPEC® Arcturus® **HeNe-Strahlaufler** zur Verfügung. Für Anwendungen mit höherer Präzision, bei denen eine verschiebbare Optik erforderlich ist, empfehlen wir Ihnen die TECHSPEC® Draconis® **Strahlaufler** oder die TECHSPEC® Draconis® **breitbandigen Strahlaufler**. Für Breitband- oder Ultrakurzpuls-laseranwendungen stehen die TECHSPEC® Canopus® **reflektierenden Strahlaufler** zur Verfügung.

Um mehr über den Unterschied zwischen 2- $\mu\text{m}$ -Strahlauflern mit 2- $\mu\text{m}$ -Strahlauflern mit geringem OH-Gehalt sowie über die verschiedenen Arten von Quarzglas zu erfahren, lesen Sie unseren Anwendungshinweis [Vergleich von UV- und IR-Quarzglas](#).

Die 532 nm Versionen sind mit den gängigen 515 nm Lasern kompatibel, wohingegen die 1064 nm Versionen ideal für den Einsatz mit Lasern bei 1030 nm, 1070 nm und 1080 nm sind.

EDMUND OPTICS® STELT VOR  
**LASERSTRAHLAUFWEITER MIT FESTER VERGRÖßERUNG**

