

## MicroBrite Edge-Lit-Hintergrundbeleuchtung, IR 850 nm, 50 x 50 mm

Mehr Produkte von [Advanced Illumination](#)



Advanced Illumination MicroBrite High Intensity Edge-Lit Backlights

Produkt **#18-551** **1 In Stock**

- 1 + €875<sup>00</sup>

**+ WARENKORB**

### Mengenrabatte

Stk. 1+	€875,00 stückpreis
Need More?	<a href="#">Angebotsanfrage</a>

**i** Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

### Downloadbereich

### Produktdetails

BT050050-850IC **Modellnummer:**

50,000 **Lebensdauer der LED (Stunden):**

LED Illuminator **Beleuchtungsart:**

**Hinweis:**  
Optional Manual Intensity Adjustment [#86-887](#) and [#89-555](#) are Available

Advanced Illumination	Hersteller:
Backlight	Gehäusegeometrie:
Constant	Betriebsmodus:

## Physikalische und mechanische Eigenschaften

70.3 x 54.71 x 11.33	Größe (mm):
54.43	Gewicht (g):
1.40 x 1.35	Aktive Fläche (Zoll):

## Optische Eigenschaften

IR	Farbe:
850	Wellenlänge (nm):

## Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Flying Leads	Stecker:
24V	Eingangsspannung (V):

## Umwelt & Haltbarkeit

0 - 60	Betriebstemperatur (°C):
IP50	Schutzart:

## Konformität mit Standards

<a href="#">Ausgenommen / Ausnahmeregelung</a>	RoHS 2015:
<a href="#">Anzeigen</a>	Konformitätszertifikat:
<a href="#">Contains SVHC(s)</a>	Reach 233:

## Produktdetails

- Beleuchtungen für die industrielle Bildverarbeitung mit hoher Intensität
- Gleichförmig über die ganze Fläche, geringe Wärmeentwicklung
- Besonders dünn, kompakte Größe
- Manuelle Intensitätsregelung ([#89-555](#)) empfohlen (optional)

Advanced Illumination MicroBrite Edge-Lit-Hintergrundbeleuchtungen sind hochqualitative, dünne Hintergrundbeleuchtungen für die industrielle Bildverarbeitung in einem kompakten Gehäuse, die vergleichbare hochpreisigere Hintergrundbeleuchtungen übertreffen. Die hellen Hintergrundbeleuchtungen erzeugen gleichförmige Beleuchtung mit geringer Wärmeentwicklung. Um die Systemintegration zu vereinfachen, haben diese dünnen Hintergrundbeleuchtungen einen Panel-Mount und sind in den üblichsten Wellenlängen verfügbar. Advanced Illumination MicroBrite Edge-Lit-Hintergrundbeleuchtungen sind ideal für Anwendungen wie die Kantendetektion, Lagebestimmung von Bauteilen, Lochdetektion und Objektvermessung.

**Bitte beachten Sie:** Es wird das 24 V Netzteil [#66-855](#) benötigt. Es wird die manuelle Intensitätssteuerung [#89-555](#) empfohlen, sie wird separat verkauft.