

## $\lambda/2$ -Verzögerungsplatte nullter Ordnung aus Quarz, 50,8 mm D., 343 nm



Produkt #16-885 **KONTAKT**

- 1 + €1.790<sup>00</sup>

**+ WARENKORB**

### Mengenrabatte

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| Stk. 1+    | €1.790,00 stückpreis            |
| Need More? | <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

### Downloadbereich

### Produktdetails

Crystalline Waveplate **Typ:**

Air Spaced **Aufbau:**

### Physikalische und mechanische Eigenschaften

35.0 **Freie Apertur CA (mm):**

50.80 +0.00/-0.25 **Durchmesser (mm):**

|  |   |
|--|---|
| 6.00 +0.00/-0.25                           | <b>Dicke (mm):</b>  |
| Crystalline                                | <b>Aufbau:</b>  |
| <3   | <b>Parallelität (Bogensekunden):</b>                                |
| <b>Optische Eigenschaften</b>              |   |
| Laser V-Coat (343nm)                       | <b>Beschichtung:</b>  |
| 343  | <b>Designwellenlänge DWL (nm):</b>                                  |
| Crystal Quartz                             | <b>Substrat:</b> <input type="checkbox"/>                           |
| $\lambda/2$                                | <b>Verzögerung:</b>   |
| 20-10                                      | <b>Oberflächenqualität:</b>   |
| < $\lambda/8$ @ 632.8 nm                   | <b>Transmittierte Wellenfront, P-V:</b>                             |
| $\pm\lambda/300$                           | <b>Verzögerungstoleranz:</b>  |
| 0.0001                                     | <b>Temperaturkoeffizient (<math>\lambda/^\circ\text{C}</math>):</b> |
| $R_{\text{abs}} < 0.2\%$ @ on each surface | <b>Beschichtungsspezifikation:</b>                                  |
| >10 J/cm <sup>2</sup> @ 1064 nm, 10ns      | <b>Zerstörschwelle, laut Design:</b> <input type="checkbox"/>       |
| 0  | <b>Verzögerungsordnung:</b>   |

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Konformität mit Standards</b> |                                |
| <a href="#">Konform</a>          | <b>RoHS 2015:</b>              |
| <a href="#">Anzeigen</a>         | <b>Konformitätszertifikat:</b> |
| <a href="#">Konform</a>          | <b>Reach 247:</b>              |

## Produktdetails

- Verzögerungsplatten nullter Ordnung und höherer Ordnung
- Verzögerung  $\lambda/4$  und  $\lambda/2$
- Gefasst in Rahmen aus schwarzeloxiertem Aluminium
- [Verzögerungsplatten nullter Ordnung aus Polymer](#) ebenfalls erhältlich

Quarz-Verzögerungsplatten eignen sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit nullter oder höherer Ordnung lieferbar. Verzögerungsplatten höherer Ordnung eignen sich ideal für Anwendungen, bei denen die Wellenlänge um maximal  $\pm 1\%$  von der Designwellenlänge der Verzögerungsplatte abweicht. Bei Anwendungen mit einer Abweichung über  $\pm 1\%$  werden Verzögerungsplatten nullter Ordnung empfohlen, da diese eine höhere Bandbreite und eine geringere Empfindlichkeit gegenüber Temperaturänderungen besitzen. Um die Systemintegration zu vereinfachen, ist die schnelle Achse auf der Fassung markiert.

## Technische Informationen

