

50.8 mm Durchm., 650 - 1100 nm, $\lambda/4$ achr. Verzögerungsplatte



Achromatic Waveplates (Retarders)

Produkt **#39-046** **1 In Stock**

-

1

+

€3.495⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-5	€3.495,00 stückpreis
Stk. 6+	€3.025,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Achromatic Waveplate	Typ:
Air Spaced	Aufbau:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
>34.0	Freie Apertur CA (mm):

50.80	Durchmesser (mm):
6.00 ±0.2	Dicke (mm):
+0/-0.25	Toleranz Größe (mm):
Crystalline	Aufbau:
<10	Parallelität (Bogensekunden):
+0/-0.25	Toleranz Gehäuse (mm):

Optische Eigenschaften	
R _{avg} <0.75% @ 650 - 1100nm	Beschichtung:
Crystal Quartz and MgF ₂	Substrat: □
λ/4	Verzögerung:
40-20	Oberflächenqualität:
<λ/4 @ 632nm	Transmittierte Wellenfront, P-V:
λ/100 @ 20°C	Verzögerungstoleranz:
R _{avg} <0.75% @ 650 - 1100nm	Beschichtungsspezifikation:
650 - 1100	Wellenlängenbereich (nm):
>5 J/cm ² @ 1064nm, 10ns, 10Hz	Zerstörschwelle, laut Design: □

Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 247:


Produktdetails

- Für mehrere Wellenlängenbereiche verfügbar
- Geringe Abweichung über den gesamten jeweiligen Spektralbereich
- λ/4 und λ/2 Verzögerung
- Befestigt in schwarz eloxiertem Aluminiumgehäuse






Im Gegensatz zu standardmäßigen Verzögerungsplatten besitzen achromatische Verzögerungsplatten eine konstante Phasenverschiebung unabhängig von der Wellenlänge des verwendeten Lichts. Diese Wellenlängenunabhängigkeit wird durch Verwendung von zwei verschiedenen Kristallmaterialien erreicht. Die relativen Verschiebungen der Verzögerung im Wellenlängenbereich werden durch die beiden verwendeten Materialien ausgeglichen. Durch die geringen Abweichungen eignet sich eine achromatische Verzögerungsplatte ideal für den Einsatz in abstimmbaren Lasern, Systemen mit mehreren Laserlinien und anderen Lichtquellen mit einem breiten Spektrum.

Die Platten sind für einen Einfallswinkel von 0° ausgelegt, Änderungen von ±3° führen zu einer Verzögerungsänderung von maximal 1%. Die Verzögerungsplatten mit einer freien Apertur von 23 mm sind verkittet. Alle achromatischen Verzögerungsplatten sind in einem eloxierten Aluminiumgehäuse gefasst, die schnelle Achse ist markiert.

Technische Informationen



25.4mm Diameter Waveplates



30.0mm Diameter Waveplates

