

Asphärische Kondensorlinse, 50,8 mm Durchm. x 32 mm BW, NIR-I-beschichtet



Produkt #72-511 **KONTAKT**

[Andere Beschichtungen](#)

⊖ 1 ⊕ €83⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-10	€83,50 stückpreis
Stk. 11-49	€75,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Condenser Lens **Typ:**

Physikalische und mechanische Eigenschaften

50.80 +0.0/-0.2 **Durchmesser (mm):**

≤30 **Zentrierung (Bogenminuten):**

45.72	Freie Apertur CA (mm):
2.10	Randdicke ET (mm):
25.00 ±0.30	Mittendicke CT (mm):
Protective as needed	Fase:
20.50	Asphärendurchmesser (mm):
Convex	Form der hinteren Fläche:
Optische Eigenschaften	
32.00	Effektive Brennweite EFL (mm):
0.79	Numerische Apertur NA:
17.00	Hintere Brennweite BFL (mm):
H-K51	Substrat: <input type="checkbox"/>
±5	Toleranz Brennweite (%):
NIR I (600-1050nm)	Beschichtung:
$R_{avg} \leq 0.5\% @ 600 - 1050nm$	Beschichtungsspezifikation:
80-50 (typical)	Oberflächenqualität:
0.63	Blende:
99.64	Radius R₂ (mm):
600 - 1050	Wellenlängenbereich (nm):
Infinite	Konjugierter Abstand:

Konformität mit Standards

Anzeigen	Konformitätszertifikat:
--------------------------	--------------------------------

Produktdetails

- Gepresste Linsen für Beleuchtungszwecke
- Asphärische oder sphärische Formen
- Hohe numerische Aperturen

Kondensorlinsen sind gepresste Linsen für Beleuchtungsanwendungen. Kondensorlinsen werden aufgrund ihrer großen Aperturen und kurzen Brennweiten häufig für Emitter-Detektor-Anwendungen, Projektoren oder Kondensator-Beleuchtungen, beispielsweise für die Köhlerschen Beleuchtung, eingesetzt. Die asphärischen Kondensorlinsen sind auf der asphärischen Seite gepresst und auf der Gegenseite geschliffen und poliert. Sie zeichnen sich dadurch durch hervorragende Qualität aus. Die plankonvexen (PCX) Kondensorlinsen sind beidseitig gepresste Linsen mit exzellenten Eigenschaften.

Technische Informationen



