

Asphärische Kondensorlinse, 50,8 mm Durchm. x 32 mm BW, VIS-EXT-beschichtet



Produkt #72-491 **2 In Stock**

[Andere Beschichtungen](#)

⊖ 1 ⊕ €83⁵⁰

+ WARENKORB

| Mengenrabatte | |
|---------------|---------------------------------|
| Stk. 1-10 | €83,50 stückpreis |
| Stk. 11-49 | €75,00 stückpreis |
| Need More? | Angebotsanfrage |

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Condenser Lens **Typ:**

Physikalische und mechanische Eigenschaften

50.80 +0.0/-0.2 **Durchmesser (mm):**

≤30 **Zentrierung (Bogenminuten):**

45.72 Freie Apertur CA (mm):

2.10 Randdicke ET (mm):

25.00 ±0.30 Mittendicke CT (mm):

Protective as needed Fase:

20.50 Asphärendurchmesser (mm):

Convex Form der hinteren Fläche:

Optische Eigenschaften

32.00 Effektive Brennweite EFL (mm):

0.79 Numerische Apertur NA:

17.00 Hintere Brennweite BFL (mm):

H-K51 Substrat:

±5 Toleranz Brennweite (%):

MS-EXT (350-700nm) Beschichtung:

$R_{avg} < 0.5\%$ @ 350 - 700nm Beschichtungsspezifikation:

80-50 (typical) Oberflächenqualität:

0.63 Blende:

99.64 Radius R_2 (mm):

350 - 700 Wellenlängenbereich (nm):

Infinite Konjugierter Abstand:

Konformität mit Standards

[Anzeigen](#) Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Gepresste Linsen für Beleuchtungszwecke
- Asphärische oder sphärische Formen
- Hohe numerische Aperturen

Kondensorlinsen sind gepresste Linsen für Beleuchtungsanwendungen. Kondensorlinsen werden aufgrund ihrer großen Aperturen und kurzen Brennweiten häufig für Emitter-Detektor-Anwendungen, Projektoren oder Kondensator-Beleuchtungen, beispielsweise für die Köhlerschen Beleuchtung, eingesetzt. Die asphärischen Kondensorlinsen sind auf der asphärischen Seite gepresst und auf der Gegenseite geschliffen und poliert. Sie zeichnen sich dadurch durch hervorragende Qualität aus. Die plankonvexen (PCX) Kondensorlinsen sind beidseitig gepresste Linsen mit exzellenten Eigenschaften.

Technische Informationen



