

TECHSPEC[®] ZnSe-Fenster, 50 mm D. x 5 mm Dicke, 3-12 µm Beschichtung



Produkt **#39-412** 11 In Stock

-

1

+

€1.165⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-10	€1.165,00 stückpreis
Stk. 11-25	€1.025,00 stückpreis
Stk. 26-49	€970,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails

Protective Window

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Protective as needed	Fase:
90	Freie Apertur (%):
45.00	Freie Apertur CA (mm):
50.00 +0.0/-0.1	Durchmesser (mm):
5.00 ±0.1	Dicke (mm):
Fine Ground	Kanten:
120.00	Knoop-Härte (kg/mm²):
<3	Parallelität (Bogenminuten):
0.28	Poisson-Zahl:

Optische Eigenschaften

BBAR (3000-12000nm)	Beschichtung:
R _{avg} ≤3.0% @ 3 - 12µm	Beschichtungsspezifikation:
2.631	Brechungsindex (n _d):
Zinc Selenide (ZnSe)	Substrat:
λ/10 @ 10.6µm	Oberflächenebenheit (P-V):
40-20	Oberflächenqualität:
3000 - 12000	Wellenlängenbereich (nm):

Materialeigenschaften

7.57	Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10 ⁻⁶ /°C):
5.27	Dichte (g/cm³):

Konformität mit Standards

Konform	RoHS 2015:
Konform	Reach 224:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

PRODUKTDDETAILS





- Geringe Dispersion
- Unbeschichtet oder mit AR-Beschichtung
- Ideal für thermische Bildgebung, FLIR sowie medizinische Geräte

TECHSPEC® Zinkselenidfenster (ZnSe) eignen sich ideal für eine breite Palette von Infrarotanwendungen, beispielsweise für thermische Bildgebung, FLIR und medizinische Geräte. Das Material wird chemisch aufgedampft und aufgrund seines niedrigen Absorptionskoeffizienten und der hohen thermischen Schockresistenz häufig für CO₂-Lasersysteme eingesetzt. Zinkselenid (ZnSe) ist ein relativ weiches Material, das leicht verkratzt und nicht für den Einsatz in rauen Umgebungen geeignet ist (Knoop-Härte 120). Beim Umgang mit dem Material sollte kein ungleichmäßiger Druck ausgeübt werden und es sollten Handschuhe getragen werden, um eine Kontamination zu vermeiden. Die Fenster sind unbeschichtet oder mit einer breitbandigen AR-Beschichtung und in Durchmessern von 5 bis 127 mm erhältlich.

Bitte beachten Sie: Bei der Handhabung von Zinkselenid ist besondere Vorsicht geboten, da es sich um ein giftiges Material handelt. Tragen Sie immer Schutzhandschuhe, um eine Kontamination zu vermeiden.

TECHNISCHE INFORMATIONEN



AR COATED ZINC SELENIDE	
BBAR Coated ZnSe Typical Visible Transmission  Typical visible transmission of a 3mm thick ZnSe window coated with BBAR (1650-3000nm), BBAR (3000-12000nm), and BBAR (8000-12000nm coating). This data is outside the design wavelength range of the BBAR coatings and thus is not guaranteed, but provides a reference for visible guide laser usage. Click Here to Download Data	
ZnSe with 1.65-3µm AR Coating Typical Transmission  Typical transmission of a 3mm thick ZnSe window with BBAR (1650-3000nm) coating at 0° AOI. The blue shaded region indicates the coating design wavelength range, with the following specification: $R_{avg} < 1\%$ @ 1650 - 3000nm $R_{abs} < 2\%$ @ 1650 - 3000nm Data outside this range is not guaranteed and is for reference only. Click Here to Download Data	
ZnSe with 3-12µm AR Coating Typical Transmission  Typical transmission of a 3mm thick ZnSe window with BBAR (3000-12000nm) coating at 0° AOI. The blue shaded region indicates the coating design wavelength range, with the following specification: $R_{avg} < 5.0\%$ @ 3 - 12µm Data outside this range is not guaranteed and is for reference only. Click Here to Download Data	
ZnSe with 8-12µm AR Coating Typical Transmission  Typical transmission of a 3mm thick ZnSe window with BBAR (8000-12000nm) coating at 0° AOI. The blue shaded region indicates the coating design wavelength range, with the following specification: $R_{avg} \leq 0.5\%$ @ 8 - 12µm Data outside this range is not guaranteed and is for reference only. Click Here to Download Data	

SPEZIELLE HANDHABUNG

Diese Optiken erfordern eine spezielle Behandlung, um Schäden zu vermeiden und eine lange Lebensdauer zu garantieren. Eine korrekte Handhabung, Reinigung und Lagerung sind für die optische Qualität extrem wichtig. In unserem [Wissens-Zentrum](#) finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Optikreinigung und Erklärungen zu bewährten Verfahren. Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen, senden Sie uns gerne jederzeit eine [E-Mail](#) oder [chatten Sie](#) mit unserem technischen Support.



Werkzeuge zur Handhabung von Komponenten

KUNDENSPEZIFISCHE PRODUKTE

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
- Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
- Enge Toleranzen und komplexe Formen
- Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie

Erfahren Sie mehr über unsere [kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten](#) oder senden Sie [hier](#) eine Anfrage.

KOMPATIBLE HALTERUNGEN

