

Hydrophobes Fenster, 50 mm Durchmesser, innen

Mehr Produkte von [SCHOTT Optical Components](#)



Produkt **#36-073** **20+ In Stock**

-

1

+

€100^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-5	€100,00 stückpreis
Stk. 6-25	€90,00 stückpreis
Stk. 26-99	€85,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Protective Window

Typ:

Indoor

Hinweis:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Fase:

Protective as needed	
90	Freie Apertur (%):
45.00	Freie Apertur CA (mm):
50.00 +0.00/-0.25	Durchmesser (mm):
1.10 ±0.1	Dicke (mm):
Fine Ground	Kanten:
480.00	Knoop-Härte (kg/mm²):
0.20	Poisson-Zahl:
64	Elastizitätsmodul (GPa):

Optische Eigenschaften	
65.41	Abbe-Zahl (v _d):
Hydrophobic (425-675nm)	Beschichtung:
R _{avg} <0.5% @ 425 - 675nm	Beschichtungsspezifikation:
1.472	Brechungsindex (n _d):
BOROFLOAT®	Substrat:
80-50	Oberflächenqualität:
425 - 675	Wellenlängenbereich (nm):

Materialeigenschaften	
3.25	Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10 ⁻⁶ /°C):
Water: 90 - 105 Oil: 30 - 40	Kontaktwinkel (°):
2.23	Dichte (g/cm³):

Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 247:


Produktdetails

- Öl- und wasserabweisende Beschichtung
- Ideal für industrielle und raue Umgebungen
- AR-Beschichtung für <0,5 % Reflexion im sichtbaren Spektrum


Hydrophobe Fenster sollen Öle und andere Flüssigkeiten abweisen (oleophobe bzw. hydrophobe Eigenschaften haben), damit die Reinigung erleichtern und eine maximale Transmission des einfallenden Lichtes sicherstellen. Hydrophob behandelte Oberflächen bewirken eine Tropfenbildung von Flüssigkeiten bei Kontakt und absorbieren bzw. verteilen die Flüssigkeit nicht auf der Oberfläche der Optik. Hydrophobe Fenster besitzen Antireflexbeschichtungen, sodass pro Oberfläche im Spektralbereich von 425 – 675 nm eine Reflexion von unter 0,5 % erreicht wird. Die Fenster sind ideal für raue Umgebungen, tragbare Handgeräte und biometrische Messgeräte.

Hydrophobe Fenster für innen sind ideal für Anwendungen, bei denen eine Reinigung oder Abrieb zu erwarten ist, während hydrophobe Fenster für draußen sowohl bei erhöhten Temperaturen als auch bei direkter UV-Bestrahlung eine bessere Leistung bieten.

Technische Informationen



Hydrophobic Window Reflectivity Curve



Hydrophobic Window Transmission Curve

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
- Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
- Enge Toleranzen und komplexe Formen
- Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie

Erfahren Sie mehr über unsere [kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten](#) oder senden Sie [hier](#) eine Anfrage.

Kompatible Halterungen