

Kreisförmiger variabler Neutraldichtefilter, 50 mm Durchm., opt. Dichte 0,4-4,0, gefasst



Mounted Circular Variable Neutral Density (ND) Filters

Produkt **#54-537** [KONTAKT](#)

-

1

+

€479⁹⁹

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-10	€479,98 stückpreis
Stk. 11-25	€431,57 stückpreis
Stk. 26-49	€409,94 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails

Neutral Density Filter

Typ:

±5	Linearität (%):
----	-----------------

Physikalische und mechanische Eigenschaften	
7.5	Innendurchmesser (mm):
50.0	Außendurchmesser (mm):

1.52 ±0.25	Dicke (mm):
±3	Parallelität (Bogenminuten):

±0.10 ID, ±0.20 OD	Toleranz Größe (mm):
--------------------	----------------------

Optische Eigenschaften	
0.00	Einfallswinkel (°):
0.04 - 4.0	Optische Dichte OD:

B270	Substrat:
Variable	Beschichtung:

60-40	Oberflächenqualität:
400 - 700	Blockungsbereich (nm):

±5	Toleranz optische Dichte (%):
Continuously Variable Inconel from 0 - 270°	Beschichtungsspezifikation:


Gewinde & Montage	
Mounted	Mount:

Konformität mit Standards	
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

PRODUKTDDETAILS

- Kontinuierlich variabel über 270°
 - Spektral flach von 400-700 nm
 - Gefasste und ungefasste Versionen verfügbar
- Runde variable Neutraldichtefilter sind kontinuierlich variabel über einen Filterbereich von 270°. Durch eine Drehung des Filters wird das einfallende Licht linear abgeschwächt. Die Filter bieten eine spektral flache Abschwächung zwischen 400 und 700 nm und sind somit exzellent für Spektrometer und andere optische Instrumente geeignet. Die gefassten runden variablen Neutraldichtefilter sind in einer robusten Halterung aus eloxiertem Aluminium befestigt, ein Pfeil zeigt die genaue Winkelposition des Filters an für eine hohe Wiederholbarkeit. Die Filter mit 50 mm Außendurchmesser sind gefasst oder ungefasst erhältlich. Die um 360° drehbare Halterung wird zusammen mit einer 4" langen Edelstahlstange mit 0,5" Durchmesser geliefert.

TECHNISCHE INFORMATIONEN



Optical Density	Unmounted			Mounted
	25.4mm Outer Diameter (OD) 7.5mm Inner Diameter (ID)	50.0mm Outer Diameter (OD) 7.5mm Inner Diameter (ID)	100.0mm Outer Diameter (OD) 25.4mm Inner Diameter (ID)	50.0mm Outer Diameter (OD) 7.5mm Inner Diameter (ID)

0.04-1.0	#43-759	#43-763	#43-767	#54-534
0.04-2.0	#43-760	#43-764	#43-768	#54-535
0.04-3.0	#43-761	#43-765	#43-769	#54-536
0.04-4.0	#43-762	#43-766	#43-770	#54-537
