

**TECHSPEC® 50mm, enge Toleranzen, MgF<sub>2</sub> beschichtet, Pentaprisma**



Produkt #47-459 **16 In Stock**

- 1 + €331<sup>.00</sup>

**+ WARENKORB**

Mengenrabatte	
Stk. 1-5	€331,00 stückpreis
Stk. 6-25	€264,00 stückpreis
Stk. 26-49	€248,00 stückpreis
Need More?	<a href="#">Angebotsanfrage</a>

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

**Produktdetails**

Penta Prism **Typ:**

**Physikalische und mechanische Eigenschaften**

50.00 **Länge (mm):**

±0.10 **Toleranz Größe (mm):**

Protective as needed	<b>Fase:</b>
50.00	<b>Länge Katheten (mm):</b>
<b>Optische Eigenschaften</b>	
MgF <sub>2</sub> & Aluminized	<b>Beschichtung:</b>
<b>N-BK7</b>	<b>Substrat:</b> <input type="checkbox"/>
40-20	<b>Oberflächenqualität:</b>
Right-Handed	<b>Bildorientierung:</b>
<b>Beschichtungsspezifikation:</b> Entrance/Exit Faces: R <sub>avg</sub> ≤ 1.75% @ 400 - 700nm Reflecting Surfaces: Aluminized, Inconel & Black Paint	
90	<b>Strahlablenkung (°):</b>
400 - 700	<b>Wellenlängenbereich (nm):</b>
<b>Zerstörschwelle, laut Design:</b> <input type="checkbox"/> Entrance & Exit Faces: 10 J/cm <sup>2</sup> @ 532nm, 10ns Reflecting Surfaces: 0.3 J/cm <sup>2</sup> @ 532 & 1064nm, 10ns	
±1	<b>Beam Deviation Tolerance (arcmin):</b>
1.00	<b>Passfehler, Power (Ringe) @ 632,8 nm:</b>
0.25	<b>Unregelmäßigkeit (Ringe) @ 632,8 nm:</b>
<b>Konformität mit Standards</b>	
<b>Konform</b>	<b>RoHS 2015:</b>
<b>Konform</b>	<b>Reach 223:</b>
<b>Anzeigen</b>	<b>Konformitätszertifikat:</b>

## Gewünschte Spezifikationen nicht dabei?

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
- Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
- Enge Toleranzen und komplexe Formen
- Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie

Erfahren Sie mehr über unsere [kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten](#) oder senden Sie [hier](#) eine Anfrage.

## Produktdetails

- Strahlabweichung 90°
- Seitenrichtiges Bild
- Umlenkung im rechten Winkel
- Weitere [Pentaprismen](#) lieferbar

Pentaprismen sind fünfflächige Prismen, die den Strahl um 90° ablenken und ein seitenrichtiges Bild erzeugen. Die verspiegelten Flächen besitzen eine Aluminiumbeschichtung. Geringe Bewegungen des Prismas haben keinen Einfluss auf den rechten Winkel, in dem die Strahlen reflektiert werden. Dadurch ist ein Pentaprisma das ideale optische Werkzeug zur Definition eines rechten Winkels in einem optischen System. TECHSPEC® Pentaprismen aus N-BK7 bestehen aus hochgenauem N-BK7 für Anwendungen im sichtbaren Lichtspektrum.

## Technische Informationen



Penta Prism Ray Path



Penta Prism Tunnel Diagram

Stock No.	Coating	Dimensions	
		A	B
#85-159	MS 0°	0.50	0.60
#85-160	MS 0°	1.00	1.20
#45-112	MgF <sub>2</sub>	5.00	6.10
#48-595	MS 0°		
#32-030	MgF <sub>2</sub>	10.00	11.95
#48-596	MS 0°		
#43-502	MgF <sub>2</sub>	15.00	15.96
#48-597	MS 0°		
#31-051	MgF <sub>2</sub>	20.00	21.65
#48-598	MS 0°		
#42-779	MgF <sub>2</sub>	25.00	27.90
#47-458	MgF <sub>2</sub>		
#48-599	MS 0°	30.00	32.47
#45-073	MgF <sub>2</sub>		
#48-600	MS 0°	35.00	37.88
#45-402	MgF <sub>2</sub>		
#48-601	MS 0°	40.00	43.30
#45-674	MgF <sub>2</sub>		
#48-602	MS 0°	45.00	48.71
#45-675	MgF <sub>2</sub>		
#48-603	MS 0°	50.00	54.12
#45-676	MgF <sub>2</sub>		
#47-459	MgF <sub>2</sub>		
#48-604	MS 0°		

