

**TECHSPEC® 532 & 1064nm, 50mm Durchmesser, OD6 Notchfilter**



TECHSPEC OD 6.0 Multi-Notch Filters for Nd:YAG Lasers

Produkt **#87-025** [KONTAKT](#)

[Weitere Bandbreiten](#)

⊖ 1 ⊕ €2.331<sup>00</sup>

**+ WARENKORB**

Mengenrabatte

Stk. 1-5	€2.331,00 stückpreis
Stk. 6-25	€1.865,00 stückpreis
Stk. 26-49	€1.734,00 stückpreis
Need More?	<a href="#">Angebotsanfrage</a>

**i** Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

**Produktdetails**

Notch Filter **Typ:**

**Physikalische und mechanische Eigenschaften**

50.00 +0.00/-0.10 **Durchmesser (mm):**

3.50 ±0.1	<b>Dicke (mm):</b>
Mounted in Black Anodized Ring	<b>Aufbau:</b>
>85	<b>Freie Apertur (%):</b>
<b>Optische Eigenschaften</b>	
≥6.0	<b>Optische Dichte OD:</b>
532.00 & 1064	<b>Zentralwellenlänge ZWL (nm):</b>
25.00 @ 532nm 50 @ 1064nm	<b>Halbwertsbreite FWHM (nm):</b>
Hard Coated	<b>Beschichtung:</b>
60-40	<b>Oberflächenqualität:</b>
>80 avg @ 325 - 400nm >90 avg @ 400 - 1200nm	<b>Transmission (%):</b>
325 - 1200	<b>Transmissionsbereich (nm):</b>
>99,5	<b>Reflexion bei Zentralwellenlänge ZWL (%):</b>
1λ	<b>Transmittierte Wellenfront, RMS:</b>

<b>Umwelt &amp; Haltbarkeit</b>	
ML-C-48497A	<b>Widerstandsfähigkeit:</b>

<b>Konformität mit Standards</b>	
<a href="#">Konform</a>	<b>RoHS 2015:</b>
<a href="#">Anzeigen</a>	<b>Konformitätszertifikat:</b>
<a href="#">Konform</a>	<b>Reach 247:</b>

## Gewünschte Spezifikationen nicht dabei?

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungs-komponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
- Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
- Enge Toleranzen und komplexe Formen
- Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie

Erfahren Sie mehr über unsere [kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten](#) oder senden Sie [hier](#) eine Anfrage.

## Produktdetails

- Blockung mit OD 6
- Mehr als 90% Reflexion
- Breiter Transmissionsbereich von 325 - 1200 nm
- [Notchfilter mit OD 4](#) und [Notchfilter mit OD 6](#) sind ebenfalls verfügbar

TECHSPEC® Notchfilter OD 6 für mehrere Nd:YAG-Laserwellenlängen sind für eine Vielzahl von Anwendungen mit mehreren Nd:YAG-Lasern oder Nd:YAG-Lasern, die mehrere Harmonische emittieren, ausgelegt.

TECHSPEC® Notchfilter OD 6 für mehrere Nd:YAG-Laserwellenlängen besitzen eine optische Dichte von 6 für die Designwellenlängen, eine hohe Transmission und breite Transmissionsbereiche. Übliche Anwendungen sind Lasersysteme für die Medizin oder Kosmetik sowie zur Entfernung von Tattoos, die Partikelbildvelozimetrie (PIV), die planarlasers-induzierte Fluoreszenz (PLIF), LIDAR (optische Abstands- und Geschwindigkeitsmessung) oder die Umweltüberwachung.

## Technische Informationen



Alle gefassten optischen TECHSPEC Filter haben einen Pfeil auf dem Rand der Fassung, der auf die Seite mit der Filterbeschichtung (S1) zeigt. Die Antireflexionsbeschichtung ist auf der Seite S2 aufgebracht.

## Kompatible Halterungen

---

;