

USB-3.1-Kabel Typ-A auf Typ-C (verschraubbar), 5 m



5m USB 3.1 Locking Cable, #37-343

Produkt **#37-343** **5 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €94⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte

Stk. 1+	€94,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Camera Accessory **Typ:**

Konformität mit Standards

Konform **RoHS 2015:**

Anzeigen **Konformitätszertifikat:**

Produktdetails

- Versionen für USB 2.0, 3.0 und 3.1
- USB Typ A auf Typ B, Micro-B, Mini-B oder Typ C
- Kabel verfügbar mit 2 bis 20 m Länge

Die USB-Kabel für Bildverarbeitungskameras sind für USB 2.0, 3.0 oder 3.1 verfügbar und bieten verschiedene Steckertypen wie Typ A auf entweder Typ B, Micro-B, Mini-B oder Typ C. Die Kabel sind mit Längen zwischen 2 und 20 Metern lieferbar. Ein Großteil der Kabel besitzt eine Feststellschraube an einem oder an beiden Enden für eine sichere Verbindung. Die USB-Kabel für Bildverarbeitungskameras sind sehr flexibel und ideal für eine Vielzahl von Industrieanwendungen wie die Automatisierung und Bildgebung in der Medizintechnik. Für Anwendungen mit RS-232-Schnittstelle sind Adapter (USB auf seriell) verfügbar.

;