

Gepresste asphärische Kondensorlinse, 5 mm Durchm. x 3,7 mm BW, NIR-I-Beschichtung



Molded Aspheric Condenser Lenses

Produkt **#15-877** **6 In Stock**

[Andere Beschichtungen](#)

⊖ 1 ⊕ €62⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-10	€62,50 stückpreis
Stk. 11-49	€55,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Condenser Lens **Typ:**

Hinweis:
[Click here](#) for more information on the ISO 10110 surface quality specification.

Physikalische und mechanische Eigenschaften

5.00 ±0.3	Durchmesser (mm):
≤30	Zentrierung (Bogenminuten):
4.00	Freie Apertur CA (mm):
0.5	Randdicke ET (mm):
2.00 ±0.20	Mittendicke CT (mm):
Protective as needed	Fase:
5.0	Asphärendurchmesser (mm):
Plano	Form der hinteren Fläche:

Optische Eigenschaften

3.70 @ 587.6nm	Effektive Brennweite EFL (mm):
0.68	Numerische Apertur NA:
2.40	Hintere Brennweite BFL (mm):
Liba2000+	Substrat: <input type="checkbox"/>
±5	Toleranz Brennweite (%):
NIR I (600-1050nm)	Beschichtung:
$R_{avg} \leq 0.5\%$ @ 600 - 1050nm	Beschichtungsspezifikation:
Molded Side: 5/3 x 0.4; E 0.2 Polished Side: 5/3 x 0.25; E 0.2	Oberflächenqualität:
0.74	Blende:
58.85	Abbe-Zahl (v_d):
1.520	Brechungsindex (n_d):
Plano	Radius R_2 (mm):
600 - 1050	Wellenlängenbereich (nm):
Infinite	Konjugierter Abstand:
587.6	Designwellenlänge Brennweite (nm):

Materialeigenschaften

9.4	Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE ($10^{-6}/^{\circ}\text{C}$):
-----	--

Konformität mit Standards


Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 242:

Produktdetails

- Verbesserte Beständigkeit durch Härtung
- Hohe numerische Aperturen
- Ideal für Beleuchtungsanwendungen

Die gepressten asphärischen Kondensornlinsen werden gepresst, gehärtet und temperaturbehandelt, um exakte optische und mechanische Eigenschaften zu erhalten. Die Härtung verbessert die Beständigkeit der Linsen und macht sie weniger empfindlich gegen Temperaturschocks und Kratzer als traditionelle polierte Linsen. Die gepressten asphärischen Kondensornlinsen werden auf der Rückseite geschliffen und poliert, sodass sich die Gesamtpräzision der Linsen verbessert. Gepresste asphärische Kondensornlinsen eignen sich ideal für viele Beleuchtungs- und Detektionsanwendungen.

Technische Informationen



Kompatible Halterungen
