

TECHSPEC[®]

Plankonvexe (PCX) Zylinderlinse für die Beleuchtung, 5 mm H x 10 mm L x 50 mm BW, unbeschichtet



Produkt **#43-859** 10 In Stock

-

1

+

€115^{,36}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-5	€115,36 stückpreis
Stk. 6-25	€104,03 stückpreis
Stk. 26-49	€98,88 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails


Cylinder Lens, Plano-Convex	Typ:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
1.00	Mittendicke CT (mm):
±0.1	Toleranz Mittendicke (mm):
+0.0/-0.2	Toleranz Größe (mm):
5.0 x 10.0	Größe (mm):
0.88	Randdicke ET (mm):
±0.1 over H	Verkipptoleranz (mm):
15.00	Toleranz Keilwinkel (Bogenminuten):
Optische Eigenschaften	
50.00	Effektive Brennweite EFL (mm):
N-BK7	Substrat: ☐
10	Blende:
0.05	Numerische Apertur NA:
Uncoated	Beschichtung:
350 - 2200	Wellenlängenbereich (nm):
49.34	Hintere Brennweite BFL (mm):
±3	Toleranz Brennweite (%):
25.80	Radius R ₁ (mm):
60-40	Oberflächenqualität:
Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Konform	Reach 219:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:


PRODUKTDDETAILS

- Breitbandeigenschaften durch Substrat N-BK7
 - Kostengünstig für die OEM-Integration
 - Viele Beschichtungsmöglichkeiten erhältlich
- TECHSPEC® PCX-Zylinderlinsen für die Beleuchtung ähneln im Profil plankonvexen (PCX) Linsen, bestehen jedoch statt aus einem Kugelausschnitt aus einem Zylinderausschnitt. Die Linsen fokussieren Licht in einer Dimension und können ein Punktlcht in eine Linie umwandeln. TECHSPEC® PCX-Zylinderlinsen für die Beleuchtung sind in runden und rechteckigen Versionen sowie mit diversen Beschichtungen erhältlich. Zylinderlinsen eignen sich ideal zur Linienprojektion bei Bildverarbeitungsanwendungen für die Industrie oder für Leitsysteme.
- Bitte beachten Sie:** Wir bieten auch Zylinderlinsen mit negativer Brennweite an, siehe dazu unsere plankonkaven [TECHSPEC® PCV-Zylinderlinsen für die Beleuchtung](#).

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Circular And Rectangular Cylinder Lenses





PCX Rectangular

KUNDENSPEZIFISCHE PRODUKTE

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
- Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
- Enge Toleranzen und komplexe Formen
- Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie

Erfahren Sie mehr über unsere [kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten](#) oder senden Sie [hier](#) eine Anfrage.
